

XG5Mコネクタ用圧接メスコネクタ専用工具



ココが特長

XG5Mコネクタを組み立てる為の専用工具

●パラ線用圧接メスコネクタ用の手動圧接工具です。超小型、軽量(約180g)のため持ち運びができ、移動先での作業に適しています。

基本仕様

●適応電線サイズ: **AWG24~28**
外形寸法: (W)25×(L)100×(H)80mm
重さ: 約180g

注意

・専用工具を使わずペンチなどで加工をすると断線や抜けを起こす恐れがありますので、絶対におやめください。



Order
注文例

型式
XY2B-7006

型式	基準単価	重量g
XY2B-7006	¥3,960	143.7



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品


使用方法 (商品には詳しい圧接工具取扱い説明書が付属しております。ご使用前に十分確認をしてください。)



コネクタの凸部を圧接工具のコネクタガイド溝①にいれ左右どちらからスライド挿入する




圧接するコネクタの中心を工具のV溝に合わせ電線を挿入する



ハンチ②がコネクタの側面を傷つけないように確認しながらゆっくりハンドル③がストップバルト④に当たるまで握る

各部の名称
①コネクタガイド溝
②ハンチ
③ハンドル
④ストップバルト



圧接が終了したら、左右どちらからコネクタをはずし圧接が正しく行われているか確認する

XG5M用コンタクト引抜工具



ココが特長

コンタクト引抜工具

●配線の変更または誤配線をした場合、コンタクトをハウジングから抜き取る工具です。



型式	基準単価	重量g
XY2E-0001	¥277	2.0



Order
注文例

型式
XY2E-0001



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日


1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。


在庫品

使用方法

XY2E-0001



ランスおさえ部



XY2E-0001


ランス穴
ハウジング

- (1)カバーをはずしてください。
- (2)ハウジングのランス穴に工具のランスおさえ部を挿入し、ランスをハウジング内側におさえてください。
- (3)ランスをおさえた状態でコンタクトを引き抜いてください。
- (4)新しい予備コンタクトを挿入してください。

(注意)一度引抜いたコンタクトは再利用できません。

XG5M用予備コンタクト(メス)

RoHS



ココが特長

XG5シリーズ予備コンタクト


●パラ線用メスコネクタで配線変更または誤配線をした場合の予備コンタクトです。

注意

- ・誤配線してしまったコンタクトは、かならず専用引抜工具にて引抜いてください。
- ・使用電線サイズによりコンタクトが異なりますので、ご確認のうえお選びください。
- ・一度引抜いたコンタクトは再利用できません。

外形図

(単位: mm)



※コンタクトNo.が刻印されています。
※コンタクトNo.
1=AWG24
2=AWG28~26



1パック 100個入

型式	適用電線	基準単価			重量g
		1~9パック	10~24パック	25~99パック	
XG5W-0031-N	AWG24	¥1,485	¥1,336	¥1,267	0.07
XG5W-0034-N	AWG28~26	¥1,485	¥1,336	¥1,267	



Order
注文例

型式
XG5W-0031-N



Delivery
納期

1パックから注文OK!

出荷日

1~20パック	翌日(当日)
21パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

の価格は値下げした商品です
プライスダウン