



ADSORPTION METAL FITTING

吸着金具

—圆柱型·螺牙型—

■圆柱型

4PACK—MVFS



材质	表面处理
铝	阳极氧化

此商品为吸盘的连接组件，用于埋入式吸盘的设计与安装使用。
表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。

型号		S	B	A	C	D	E	F	G	H	重量 (g)
Type	大小										
4PACK—MVF	S	10	12	CF—6	18	2	5.5	7	3.4	49.5	14
		20	12	CF—6	18	2	5.5	7	3.4	61.5	14

Order
订货范例


型号 — S — B
4PACK—MVFS — 10 — 12

Example
使用范例Delivery
交货期

5 天发货
上海·广州发货



Price
价格元

请询价 下述2种方法 P.433
Web报价 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>
Fax报价 021-6710-8687
不明之处，请致电：021-6710-8701



■螺牙型

4PACK—MVFST



材质	表面处理
铝	阳极氧化

此商品为吸盘的连接组件，用于埋入式吸盘的设计与安装使用。
表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。

型号		S	B	A	C	D	E	F	G	H	重量 (g)
Type	大小										
4PACK—MVF	S	5	M10	CF—6	12	2	5.5	7	3.4	38.5	14
		10	M10	CF—6	12	2	5.5	7	3.4	44.5	15

Order
订货范例


型号 — S — B
4PACK—MVFST — 5 — M10

Example
使用范例Delivery
交货期

5 天发货
上海·广州发货

Price
价格元

请询价 下述2种方法 P.433
Web报价 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>
Fax报价 021-6710-8687
不明之处，请致电：021-6710-8701





ADSORPTION METAL FITTING

吸着金具

—圆柱型·螺牙型—

■圆柱型

4PACK—MVFM



材质	表面处理
铝	阳极氧化

此商品为吸盘的连接组件，用于埋入式吸盘的设计与安装使用。
表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。

型号		S	B	A	C	D	E	F	G	H	重量 (g)
Type	大小										
4PACK—MVF	M	10	12	CF—6	21	2	9	11	4.6	58	16
		20	12	CF—6	21	2	9	11	4.6	70	18

Order
订货范例

型号 — S — B
4PACK—MVFM — 10 — 12



Price
价格元Delivery
交货期

5 天发货
上海·广州发货

请询价 下述2种方法 P.433
Web报价 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>
Fax报价 021-6710-8687
不明之处，请致电：021-6710-8701

■螺牙型

4PACK—MVFMT



材质	表面处理
铝	阳极氧化

此商品为吸盘的连接组件，用于埋入式吸盘的设计与安装使用。
表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。

型号			S	B	A	C	D	E	F	G	H	重量 (g)
Type	大小	有无螺牙										
4PACK—MVF	M		5	M12	CF—6	15	2	9	11	4.6	46	20
		T (有螺牙)	10	M12	CF—6	15	2	9	11	4.6	53	21
			20	M12	CF—6	15	2	9	11	4.6	65	22

Order
订货范例

型号 — S — B
4PACK—MVFMT — 5 — M12

Price
价格元Delivery
交货期

5 天发货
上海·广州发货

请询价 下述2种方法 P.433
Web报价 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>
Fax报价 021-6710-8687
不明之处，请致电：021-6710-8701

取出夹具关联商品