

ベッセル

ゴールドビット 10本セット

作業ベルトに吊り下げ可能・ホルダーケース付き

- 〔仕様〕
- シャング径(mm)：6.35
- マグネット付



BW-13

在庫品
1 日日出荷

1セット単位 10本入

1パック単位 10本入

型番	区分	セット内容	重量 (g/セット)	¥通常単価	通常出荷日
BW10	セット品	ゴールドショートビット (+) 1、(+) 2、(+) 3、(-) 4、(-) 6、対辺2.5、3、4、5、6 各1本	100	1,660	在庫品
BW11	パック品	両頭ゴールドビット (+) 2×45mm×10本		1,180	在庫品
BW12		両頭ゴールドビット (+) 2×65mm×10本	200	1,200	在庫品
BW13		両頭ゴールドビット (+) 2×110mm×10本	300	1,670	1日目
BW14	セット品	両頭ゴールドビット (+) 2×45mm×2本、(+) 2×65mm×6本、(+) 2×110mm×2本	200	1,290	1日目
BW15		両頭ゴールドビット (+) 1×65mm×1本、(+) 2×110mm×1本、(+) 2×45mm×2本、(+) 3×65mm×1本、(+) 2×65mm×2本、(+) (-) 両頭ゴールドビット (+) 2/(-) 6×65mm×1本、段付ゴールドビット (+) 1×100mm×1本、(+) 2×100mm×1本	184	1,490	1日目

trad

コンビネーション両頭ビットセット(7本セット)

色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単!

- 〔仕様〕
- シャング径(mm)：6.35
- マグネット付
- ビット入数(本)：7



TCB-785

在庫品

1セット単位 7本入

型番	セット内容	重量 (g/セット)	¥通常単価
TCB-72S	(+) No.2×65mm×3本、(+) No.2×85mm×2本、(+) No.2×110mm×2本	160	648
TCB-785	(+) No.1×85mm×1本、(+) No.2×85mm×3本、(+) No.3×85mm×2本、(-) 6.0×85mm×1本		699
TCB-711	(+) No.1×110mm×1本、(+) No.2×110mm×3本、(+) No.3×110mm×2本、(-) 6.0×110mm×1本	210	802

ミスミ C-VALUE

ドライバービット お買得

コストパフォーマンスに優れたドラスパービットです 在庫品

〔仕様〕

- シャング径(mm)：6.35
- 材質：S2
- マグネット付
- パック数量(本)：10

1パック単位 10本入

型番	先端規格	先端サイズ	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
GB-2065	(+)	No.2	65	112	419
GB-2110			110	329	570

トップ工業

電動ドリル用ドライバビットセット

インパクトドライバーでのNo.2、+ビスの着脱に最適です 在庫品

〔特長〕

- 18Vのインパクトドライバーに対応しています。特殊鋼に完全な熱処理を施しており、耐久性に優れています
- 収納に便利なホルダー付きです

〔仕様〕

- シャング径(mm)：6.35
- マグネット付

1セット単位 6個入

型番	先端規格	先端サイズ	セット内容	¥通常単価
DB2-600S	(+)	No.2	45mm×2、65mm×2、110mm×2	950