

ホーザン

リードペンチ

対象物をしっかりとホールド

在庫品

- 〔特長〕
●先端が広くて薄く、安定性に優れています
〔仕様〕
●先端硬度(HRC)：45
●ローレット無



1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-16	159	115	1,600

エンジニア

先長ラジオペンチ

長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適

在庫品

- 〔仕様〕
●材質：高炭素鋼
●先端硬度(HRC)：58±4
●ローレット付
●ばね：有



1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
PR-46	φ2.6	160	75	1,795

スリーピークス技研

ロングステンレスラジオペンチ

- 〔特長〕
●切断機能付
●「つかむ、つまむ、ひっぱる」に最適なラジオペンチ
●手になじむエラストマー樹脂グリップ
〔仕様〕
●材質：ステンレス
●ローレット無
●ばね：有(プラスチック製)

1 目出出荷



1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
LS-03	φ2.6	φ1.5	166	80	2,161

フジ矢

ミニテックススーパーマイクロラジオペンチ

先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにくい

在庫品

- 〔仕様〕
●ローレット付
●ばね：有



1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
MP6-150	φ2.6	φ1.5	166	100	1,683

ホーザン

先曲がりラジオペンチ

狭いところや精密作業に適した先曲がりタイプ

在庫品

- 〔仕様〕
●刃部硬度(HRC)：45
●ローレット無



1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-12	159	115	1,600

フジ矢

ロングラジオペンチ

先端が細く長く設計。精密機械等の深部での作業に便利

在庫品

- 〔仕様〕
●ローレット付



1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
380-170	φ2.6	φ1.5	172	110	2,385

エンジニア

ミニチュアリードペンチ

極細スクエア先端で精密作業に最適!! プロ用リードペンチ

在庫品

- 〔特長〕
●落下防止に便利なストラップ穴付き
〔仕様〕
●材質：高炭素鋼
●本体硬度(HRC)：46±4
●ばね：有



1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
PS-04	132	69	1,570

ミスミ



ニッパー

お買得

汎用的なニッパーをこの価格でご提供

在庫品

- 〔用途〕
●銅線、鉄線の切断に
〔仕様〕
●刃部形状：フラット
●ばね：有



1丁単位

型番	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
PN-125	φ1.6	135	158	890
PN-150	φ1.8	158	215	950

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ 0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号を7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。