



ミスミ


INDEXABLE NEGATIVE INSERTS

旋削チップ

パック商品
1パック 10個入

プライスタウン

 <p>写真・図面は右勝手(R)</p>		型番	A (mm)	T (mm)	φd (mm)
		TNGG1604□□	9.53	4.76	3.8

形状	型番	勝手	ブレード	材質(選択)			R	半通常単価 1パック (1個単価)
				超硬		サーメット		
				SXR10	SXR20	VC625		
	TNGG160404	R(右)	C (仕上~中)	●	●	●	0.4	4,200 (420)
		L(左)		●	●	●		
	TNGG160408	R(右)		●	●	●	0.8	
		L(左)		●	●	●		



Order
注文例

TNGG160404 R-C-SXR10

1パック 10個入

型番 勝手 ブレード 材質





Delivery
出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

ブレード

切削領域	ブレード記号	形状	適用領域	特長
仕上~中	C			サーメット材種にて高い仕上面粗度を実現。

材質領域図

	P 鋼					M ステンレス				
	仕上 ←				→ 粗	仕上 ←				→ 粗
	P01	P10	P20	P30	P40	M01	M10	M20	M30	M40
サーメット	VC625					VC625				
超硬合金	SXR10		SXR20							

材質案内

材種	色	主成分	特長	用途	
サーメット	VC625	輝灰色	TiCN+NbC	靱性と耐熱衝撃性を高めた母材により、苛酷な使用に耐える高靱性材質	仕上~軽切削加工に対応
超硬合金	SXR10	輝灰色	WC+Co	耐摩耗性に優れた汎用材質	鋼加工用、仕上加工に対応
	SXR20	輝灰色	WC+Co	靱性に優れた汎用材質	鋼加工用、中切削加工に対応