

NEW
新产品HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货Order
订货范例

型号

ST-20DG-1

耐热

阻燃

UL

Delivery
交货期

发货日期

1~5根 次日(当日)

6根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4根 标准单价

5~9根 19% off

10根~ 24% off

特长

耐热200℃的灰色硅橡胶耐热收缩管

- 可在200℃下使用的耐热型热收缩管。
- 因为采用橡胶弹性体收缩对象物，所以能形成高气密性的包覆层。
- 加热收缩后，长度也几乎不变。
- UL224 VW-1 (E49996)



注意

- 内径和壁厚并非规格值。
- 根据订购数量，每次的交货期可能有所不同。
- 外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。

规格表

1根起接受订购!

型号	长度 (m/根)	收缩前内径 (mm)	加热收缩后 (mm)		重量 (g)
			内径	壁厚(最大)	
ST-20DG-1	1	3.8~5.2	1.7~2.3	1.2	12.3
ST-25DG-1		5.0~6.7	2.2~2.9		14.5
ST-30DG-1		6.2~8.0	2.7~3.4		17.4
ST-40DG-1		7.8~10.0	3.5~4.4	1.8	20.5
ST-55DG-1		10.0~13.0	5.0~6.2		41.7
ST-80DG-1		15.0~19.0	7.3~9.0		55.3

材质/性能

项目	特性值※
材质	硅橡胶
收缩温度	+80℃~250℃
收缩率	50%
使用温度范围	-50℃~+200℃
颜色	灰色
抗拉强度	6.0MPa(61kgf/cm ²)
延伸率	350%
扯裂强度	15KN/m(15.3kgf/cm ²)
体积电阻率	2×10 ¹⁴ Ω/cm
绝缘耐压值	25kV/mm
介电常数(50Hz)	3.2
介电损耗因素	0.001

※并非保证值。

阻燃 收缩率4:1

库存品
隔天发货Order
订货范例

型号

CBCG-8-2-1-10P

阻燃

UL

Delivery
交货期

发货日期

1~5盒 次日(当日)

6盒~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4盒 标准单价

5~9盒 19% off

10盒~ 24% off

特长

高收缩率(4:1)阻燃型热收缩管

- 能以4:1的比率收缩，因此适合用作大小不均匀物体的包覆。
- 为阻燃性热收缩管。

规格表

1盒起接受订购!

型号	每盒装	收缩前尺寸 (mm)		完全收缩后尺寸 (mm)		重量 (g/m)
		最小内径	壁厚	最大内径	壁厚	
CBCG-8-2-1-10P	1m×10根	8.5±0.5	0.30±0.15	2	0.95±0.15	7.15
CBCG-12-3-1-10P		12.5±0.5	0.30±0.15	3	1.00±0.15	12.8
CBCG-16-4-1-5P	1m×5根	16.5±0.5	0.30±0.15	4	1.00±0.15	21.3
CBCG-20-5-1-5P		20.5±0.5	0.30±0.15	5	1.00±0.15	53.28
CBCG-25-6.25-1-5P		25.5±0.5	0.40±0.20	6.25	1.40±0.20	107.2

材质/性能

项目	特性值	
材质	乙烯醋酸乙烯酯	
收缩温度(℃)	90~125	
温度等级(℃)	125	
径向收缩率(%)	≥50	
轴向收缩率(%)	≤15	
抗张强度(MPa)	≥10.4	
断裂伸长率(%)	≥200	
老化后	抗张强度/(MPa)	≥7.3
	断裂伸长率/%	≥100
耐电压等级(V)	600	
体积电阻率(Ω·cm)	10 ¹⁴	
击穿强度(kV/mm)	≥15	
燃烧性	VW-1	
同心率(%)	≥65	