


600Vタイプ 汎用単芯電線

KIV PSE対応 柔軟タイプ

RoHS

電安法 PSE 600V より線 盤内配線 柔軟



ココが特長

600V 汎用単芯電線

- 600V以下の電気機器や制御盤の配線等に使用します。
- 同じ600VのIV線に比べ導体が細く構成されているため柔軟性があります。柔らかいため配線作業が容易です。



- ・準拠規格: JISC3316
- ・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意ください。

- リール巻加工品は **Q4636ページ**
- このページの製品と類似品のミスミオリジナル品もおススメです。 **Q4601ページ**

使用温度範囲	0~60℃
取得・準拠規格	JISC3316 準拠
曲げ半径	仕上外径×8倍(固定部のみ)



Order 注文例

型式	-	断面積	-	色	-	全長
KIV	-	0.75	-	W	-	10

型式	断面積 (mm ²)	色	全長 (m)	導体		ビニル絶縁体厚さ (mm)	仕上外径 約 (mm)	最大導体抵抗 Ω/km(20℃)	試験電圧 V/1分	絶縁抵抗 MQ/km		許容電流 A(30℃)	概算重量 (kg/km)	電安法
				構成 (本/mm)	外径 (mm)					20℃	60℃			
KIV	0.75*(AWG18)	W(白) BK(黒) R(赤) BE(青) GN(緑)	10 50 100 200 (1巻) 1000 (200巻)	30/0.18	1.1	0.8	2.7	24.4	1500	50	0.2	14	14	○
	1.25*(AWG16)			50/0.18	1.5	0.8	3.1	14.7				19	20	
	2.0*(AWG14)			37/0.26	1.8	0.8	3.4	9.5			27	27		
	3.5*(AWG12)			45/0.32	2.5	0.8	4.1	5.09			37	45		
	5.5*(AWG10)			70/0.32	3.1	1	5.1	3.27			49	70		
	8*(AWG8)			50/0.45	3.7	1.2	6.1	2.32			61	100		
	14*(AWG6)			88/0.45	4.9	1.4	7.7	1.32			90	160		
	22*(AWG4)			7/20/0.45	6.8	1.6	10.0	0.844			120	270		
	38*(AWG1)			7/34/0.45	8.8	1.8	12.4	0.496			165	450		
	60*(AWG2/0)			19/20/0.45	11.3	1.8	14.9	0.311			225	690		
100*(AWG4/0)	19/34/0.45	14.7	2	18.7	0.183	310	1130							
									2000	40	0.1			
									2500	30	0.07			

*(AWG~)はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは **Q4815ページ**の対比表を参照ください。
 *許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。
 *ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の「仕上外径」の項目をご参照ください。
 * **Q4601ページ**のVAKIVシリーズとの主な違いは製造メーカーです。仕様については、類似性が高く、同等製品となります。細かい仕様差は仕様表をご確認ください。

電流減少係数

周囲温度(℃)	35	40	45	50	55
電流減少係数	0.91	0.82	0.71	0.58	0.41

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し、保証値ではありません。周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。
 (例)0.75mm²で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
 12×0.82=9.84(A)



*「-」の商品はお取り扱いしておりません。3.5~100mm²は100mが一巻になります。

型式	断面積 (mm ²)	色	スライド単価		出荷日		指定長単価			出荷日	
			1000m (200m×5)	通常	200m(一巻)	通常	100m	50m	10m	通常	翌日 (Aストーク プラス500円/本)
KIV	0.75*(AWG18)	W(白) BK(黒) R(赤) BE(青) GN(緑)	¥19,350	都度見積	¥4,570	在庫品 (3巻まで)	¥3,590	¥3,000	¥1,424	在庫品 (5本まで)	-
	1.25*(AWG16)		¥28,190		¥6,610		¥5,290	¥4,110	¥2,181		
	2.0*(AWG14)		¥41,650		¥9,830		¥7,820	¥4,270	¥1,898		
	3.5*(AWG12)		-	-	¥8,230		¥6,190	¥3,074			
	5.5*(AWG10)		-	-	¥10,290		¥9,900	¥5,029			
	8*(AWG8)		-	-	¥14,130		¥13,250	¥6,249			
	14*(AWG6)		-	-	¥22,000		¥20,260	¥8,972			
	22*(AWG4)		-	-	¥30,140		¥26,710	¥10,520			
	38*(AWG1)		-	-	¥50,835		¥48,198	¥18,261			
	60*(AWG2/0)		-	-	¥91,458		¥68,410	¥25,843			
100*(AWG4/0)	-	-	¥198,930	¥142,380	¥53,845						

*(AWG~)はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは **Q4815ページ**の対比表を参照ください。

*** 新価格 適用開始時期に関しては **Q0101ページ**



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

- *弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
- *本価格は2012年9月現在の価格です。最新価格はカタログ専用Webサイト <http://jp.misumi-ec.com/el/> でご確認ください。
- *1 ストークの対象品は価格の右側の T または A で表記しております。
 Aストーク...17時までのご注文で翌日出荷(実働日)が可能となります。
 商品単価に500円/1本が加算されます。
 Tストーク...12時までのご注文で当日の出荷が可能となります。
 商品単価に1,000円/1本が加算されます。
 ストークについて詳しくは **Q0111ページ** をご確認ください。

1本から注文OK!

販売単位	1000m(200m×5巻)
出荷日	都度見積
販売単位	200m(巻)
出荷日	1~2巻 当日~3日目
	3巻~ 都度見積
販売単位	10m, 50m, 100m
出荷日	1~5本 当日~3日目
	6本~ 都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本

OKマークの商品に限りです。数量5(本)まで対応可

在庫品

- 汎用 600Vタイプ
- 汎用 300Vタイプ
- 汎用 弱電流回路用
- 海外規格 600Vタイプ
- 海外規格 300Vタイプ
- 海外規格 弱電流回路用
- 海外規格
- ノンハロゲンタイプ
- 耐熱 高電圧タイプ
- 耐熱 600Vタイプ
- 耐熱 300Vタイプ
- 耐熱 弱電流回路用
- 可動用 弱電流回路用
- リール巻 サービス