

ミスミ

MASW-CSNTS UL規格 シールド付

電線・ケーブル



ココが特長

< MASTER-CABLE > ~ SWING-MASTER Class-C

- ミスミオリジナルMASTER-CABLEのひとつ、“SWING-MASTER Class-C”です。
- この商品はUL規格に対応しております。
- 複合燃り導体を使用しており、工業用ロボットなどの低速可動部に適しています。
- 柔らかい素材を使用しており、耐摩耗性・耐捻性があります。
- シールド付対燃り芯線で、抗ノイズ性に優れています。

UL AWM VW-1 1重シールド 耐油 信号用 30V

在庫品

RoHS

サンプル提供

P.1692

電気用品安全法を取得しておりません。

※この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プログラムト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)



※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。



1本単位

型番	断面積 (mm ²)	対数 ^{※2} 1P=2芯	全長 もしくは 指定長	Y通常単価		Y指定長単価				
				販売単位	100m(巻) ×3本~	100m(巻) ×1~2本	99~50m	49~20m	19~10m	9~1m
				通常出荷日	都度見積	在庫品	在庫品	在庫品	在庫品	在庫品
MASW-CSNTS	0.2	1P	1 100 (指定1m単位)	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	
		1.5P(3芯)		131	132	178	201	206	212	
		2P		185	187	247	271	277	284	
		3P		237	239	316	347	354	365	
		4P		337	340	451	487	497	512	
		5P		439	443	591	641	653	672	
		6P		583	589	775	839	856	881	
		7P		656	663	881	953	972	1,001	
		8P		678	685	910	985	1,004	1,034	
		10P		814	822	1,101	1,191	1,215	1,274	
	15P	1,076		1,087	1,438	1,473	1,585	1,632		
	1,188	1,200		1,587	1,626	1,750	1,802			
	0.3	1P		165	167	217	240	245	252	
		1.5P(3芯)		211	213	282	309	315	324	
		2P		289	292	389	427	436	448	
		3P		404	408	541	584	596	613	
		4P		550	556	708	799	814	838	
		5P		674	681	885	957	976	1,003	
		6P		747	755	1,005	1,083	1,109	1,141	
		7P		837	845	1,125	1,212	1,241	1,277	
		8P		923	932	1,224	1,323	1,350	1,389	
		10P		1,298	1,311	1,746	1,888	1,926	1,983	
	0.5	1P		153	155	206	223	228	234	
		1.5P(3芯)		163	165	219	237	243	249	
		2P		176	178	239	261	267	275	
		3P		230	232	305	333	340	350	
		4P		305	308	408	446	455	469	
		5P		394	398	527	576	588	606	
		6P		436	440	578	625	638	656	
	7P	490		495	650	703	718	738		



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

※1 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※2 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。



Order
注文例



※「:」(半角括弧)、「|」(イチ)、「|」(アイ)、「0」(ゼロ)、「O」(オー)などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

1 断面積

電線に電流を流すための構成部分である導体(→⑤)の断面積のことで、大きさを表す。その値が大きいほど線は太くなる。サイズ表記はmm²、コネクタ、端子類の適用電線サイズの判断にも利用する。

2 AWG(American Wire Gauge)

主にアメリカで一般に使用されている導体(→⑤)の寸法規格。断面積(→①)とは異なり、その値が大きいほど線は細くなる。コネクタ、端子類の適用電線サイズの判断にも利用する。

3 芯数

電線の中にある線心の本数で1芯、2芯〜とカウントする。
〈線 心〉導体(→⑤)に絶縁体を施したもの。
〈絶縁体〉導体を他の回路から絶縁するもので、厚い絶縁体ほど高い電圧に耐える。使用する材質と厚さで耐電圧、絶縁抵抗(→⑭)耐熱性などの特性が決まる。

4 対数

線心を2本撚り合わせて「対」としたものを一つの単位として数える。2対(カタログでは2Pで表記)は4芯となる。

5 導体

電線に電流を流すための構成部分。一本一本の素線(→A)から構成されている。太い導体ほど電気抵抗が小さくなり、大きな電流が流せるようになる。最も一般的な材質は銅、ついでアルミニウム。

6 導体構成

導体を構成する要素で本/mmで表す。7/0.18mmは0.18mmの導体素線を7本より合わせて導体を構成しているということ。導体の構成を細線化したり、編組する等の工夫により耐屈曲性等の特性に変化を持たせる。

7 導体外径

素線(→A)により構成された導体部分の外径。

8 絶縁厚さ

導体(→⑤)を覆う絶縁体の厚さ。

9 線芯外径

導体に絶縁体が覆われた状態(=線心)での直径。同じ断面積、AWGサイズでも絶縁の厚さにより線芯外径は異なるので、コネクタ、端子類などの適用電線の選択には考慮する。

10 シース厚さ

絶縁線心の保護被覆(シース→C)の厚さ。

11 仕上外径

電線を断面として見た場合の直径。コネクタフード、ケーブルクランプなど電線の引出し口径サイズの判断に利用。

12 許容曲げ半径

電線の持つ特性を失わない範囲で、電線を曲げることのできる半径。電線はある程度の屈曲性を持っているが、極度に屈曲させると電気的特性を低下させるため、布設に際してこの値以下には屈曲しないように注意する。

13 導体抵抗

導体(→⑤)部分の抵抗。電流の流れやすさを表す特性。その数値が小さいほうが優れている。

14 絶縁特性

絶縁物の電気抵抗。その数値が大きい方が絶縁性に優れている。

15 耐電圧

電線の絶縁体、シース等に規定の電圧を加え、これに耐えるかを確認する試験における一定電圧。

16 許容電流

与えられた布設条件で電線に特別な支障を与えることなく流すことのできる電流値。

A 素線

導体を構成する1本1本の線。

B より線

導体が2本以上の素線の撚り合わせにより形成されているもの。単線(一本の素線で形成されている)に比べて柔軟で、折り曲げに強い。また、同じ断面積のより線でも、素線径を小さくし導体の数を増やすことにより柔軟性、折り曲げに強くなる。

C シールド(遮へい)

回路を外部の雑音から守るための層で、金属テープ、金属編組(メッシュ)などで回路(線心)を包み込むのが一般的。接地する必要あり。

D シース

保護を目的として、線心上または撚り合わせた線心の上に被覆した部分。使用する材質により耐熱性、耐油性、耐磨耗性などの特性が決まる。材質はPVC、ゴム等が多く使われている。

静電容量

2つの導体間に蓄えることができる電気エネルギーの大きさを表す係数。通信ケーブルの場合、静電容量が大きいと通話が妨げられる。

定格電圧

規格により定められた電線の最高使用電圧。配線をする場合に安全に使用するために定められた電圧。

許容最高温度

規格により定められた電線の使用時における(電流を流した場合)絶縁物の最高許容温度。

電流減少係数

電線の電流値は周囲温度により変化するので、それを算出するための周囲温度に対する係数。電流減少係数を電流値に乘じることによりその周囲温度での許容電流値を求めることができる。

ツイストペア(対撚)

対撚された2本を1組として、信号を電送する方法やケーブルをいう。他の回路との電磁結合を打ち消す。

電線断面積 / AWGサイズ換算早見表について

断面積とAWGサイズの換算表を早見表として▶P1688に掲載しています。AWGサイズは、AWG4/0の直径を0.4600インチ、AWG36の直径を0.0050インチと定め、その間について等比数例に割り振ったものです。断面積とはその算出方法が異なりサイズ同士が完全一致するものではありません。

電力ケーブル

制御・計装ケーブル

電気・電子・通信機器用絶縁電線

機械用ロボットケーブル

省配線・ネットワークケーブル

フラットケーブル

カールコード

情報通信ケーブル

防炎用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル(オプション・その他)

カタログの見方とカタログ内用語解説

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて / ULリステッドケーブルのご案内

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本 / 電線の梱包形態について

電線構造に関するガイド

電線特性について

材質特性

サンプル提供サービス

電線構造に関するガイド

線番表

ゲージ	径		断面積			重量 kg/km		
	mmG/AWG/SWG	mm mil	mm ²	in ²	CM	銅	アルミ	
6/0	14.73	580.1	170.5	0.2643	336.500	1.516	460.4	
5/0	13.12	500.0	135.2	0.2096	266.900	1.202	365.0	
7/0	12.70	516.6	126.7	0.1964	250.000	1.126	342.1	
12	12.00	472.4	113.1	0.1753	223.200	1.005	305.4	
6/0	11.79	464.0	109.1	0.1691	215.300	969.9	294.6	
4/0	11.68	460.0	107.2	0.1662	211.600	953.0	289.4	
5/0	10.97	432.0	94.59	0.1466	186.600	840.9	255.4	
3/0	10.40	409.6	85.04	0.1318	167.800	756.0	226.6	
4/0	10.16	400.0	81.10	0.1257	160.000	721.0	219.0	
10	10.00	393.7	78.54	0.1217	155.000	698.2	212.1	
3/0	9.449	372.0	70.13	0.1087	138.400	623.5	189.4	
2/0	9.266	364.8	67.43	0.1045	133.100	599.5	182.1	
9	9.000	354.3	63.62	0.09861	125.600	565.6	171.8	
2/0	8.839	348.0	61.37	0.09512	121.100	545.6	165.7	
0	8.252	324.9	53.49	0.08291	105.600	475.5	144.4	
8	8.230	324.0	53.20	0.08245	105.000	472.9	143.6	
8	8.000	315.0	50.27	0.07791	99.210	446.9	135.7	
1	7.620	300.0	45.61	0.07069	90.000	405.5	123.1	
1	7.348	289.3	42.41	0.06573	83.690	377.0	114.5	
2	7.010	276.0	38.60	0.05983	76.180	343.2	104.2	
7	7.000	275.6	38.48	0.05964	75.940	342.1	103.9	
2	6.543	257.6	33.63	0.05212	66.380	299.0	90.80	
6.5	6.500	255.9	33.18	0.05143	65.480	295.0	89.59	
3	6.401	252.0	32.18	0.04988	63.500	286.1	86.89	
6	6.000	236.2	28.27	0.04382	55.790	251.3	76.33	
4	5.893	232.0	27.27	0.04227	53.820	242.4	73.63	
3	5.827	229.4	26.67	0.04133	52.620	237.1	72.01	
5.5	5.500	216.5	23.76	0.03683	46.890	211.2	64.15	
5	5.385	212.0	22.78	0.03530	44.940	202.5	61.51	
4	5.189	204.3	21.15	0.03278	41.740	188.0	57.11	
5	5.000	196.9	19.64	0.03041	38.760	174.6	53.03	
6	4.877	192.0	18.68	0.02895	36.860	166.1	50.44	
5	4.620	181.9	16.77	0.02599	33.090	149.0	45.25	
4.5	4.500	177.2	15.90	0.02464	31.380	141.4	42.93	
7	4.470	176.0	15.70	0.02433	30.980	139.6	42.39	
6	4.115	162.0	13.30	0.02061	26.240	118.2	35.91	
8	4.064	160.0	12.97	0.02011	25.600	115.3	35.02	
4	4.000	157.5	12.57	0.01948	24.810	111.7	33.94	
7	3.665	144.3	10.55	0.01635	20.820	93.79	28.49	
9	3.658	144.0	10.51	0.01629	20.740	93.43	28.38	
3.5	3.500	137.8	9.621	0.01491	18.900	85.53	25.98	
8	3.264	128.5	8.368	0.01297	16.510	74.39	22.59	
10	3.251	128.0	8.304	0.01287	16.380	73.82	22.42	
3.2	3.200	126.0	8.042	0.01246	15.870	71.49	21.71	
11	2.946	116.0	6.820	0.01057	13.460	60.63	18.41	
9	2.906	114.4	6.633	0.01028	13.090	58.97	17.91	
2.9	2.900	114.2	6.605	0.01024	13.040	58.72	17.83	
12	2.642	104.0	5.481	0.008495	10.820	48.73	14.80	
2.6	2.600	102.4	5.309	0.008228	10.480	47.20	14.33	
10	2.588	101.9	5.262	0.008155	10.380	46.78	14.21	
13	2.337	92.0	4.289	0.006648	8.464	38.13	11.58	
11	2.304	90.7	4.169	0.006461	8.226	37.06	11.26	
2.3	2.300	90.6	4.155	0.006440	8.200	36.94	11.22	
12	2.052	80.8	3.309	0.005128	6.529	29.42	8.934	
14	2.032	80.0	3.243	0.005027	6.400	28.83	8.756	
2.0	2.000	78.7	3.142	0.004870	6.201	27.93	8.483	
13	1.829	72.0	2.627	0.004072	5.184	23.35	7.093	
1.8	1.800	70.9	2.545	0.003945	5.023	22.63	6.872	
14	1.628	64.1	2.082	0.003227	4.109	18.51	5.621	
16	1.626	64.0	2.076	0.003217	4.096	18.46	5.605	
1.6	1.600	63.0	2.011	0.003117	3.969	17.88	5.430	
15	1.450	57.1	1.652	0.002561	3.260	14.69	4.460	
17	1.422	56.0	1.589	0.002463	3.136	14.13	4.290	
1.4	1.400	55.1	1.539	0.002385	3.037	13.68	4.155	
16	1.290	50.8	1.308	0.002027	2.581	11.63	3.532	

ゲージ	径		断面積			重量 kg/km		
	mmG/AWG/SWG	mm mil	mm ²	in ²	CM	銅	アルミ	
18	1.219	48.0	1.168	0.001910	2.304	10.38	3.154	
1.2	1.200	47.2	1.131	0.001753	2.232	10.05	3.054	
17	1.151	45.3	1.040	0.001612	2.052	9.246	2.808	
18	1.024	40.3	0.8233	0.001276	1.624	7.319	2.223	
19	1.016	40.0	0.8110	0.001257	1.600	7.210	2.190	
1.0	1.000	39.4	0.7854	0.001217	1.550	6.982	2.121	
20	0.9144	36.0	0.6568	0.001018	1.296	5.839	1.773	
19	0.9119	35.9	0.6529	0.001012	1.289	5.804	1.763	
0.9	0.8000	35.4	0.6362	0.0009861	1.256	5.656	1.718	
20	0.8128	32.0	0.5189	0.0008042	1.024	4.613	1.401	
0.8	0.8000	34.5	0.5027	0.0007791	992.1	4.469	1.357	
21	0.7239	28.5	0.4116	0.0006379	812.3	3.659	1.111	
22	0.7112	28.0	0.3973	0.0006158	784.0	3.532	1.073	
0.7	0.7000	27.6	0.3848	0.0005964	759.4	3.421	1.039	
0.65	0.6500	25.6	0.3318	0.0005143	654.8	2.950	0.8959	
22	0.6426	25.3	0.3243	0.0005027	640.1	2.883	0.8756	
23	0.6096	24.0	0.2919	0.0004524	576.0	2.595	0.7881	
0.60	0.6000	23.6	0.2827	0.0004282	557.9	2.513	0.7633	
23	0.5740	22.6	0.2589	0.0004012	510.8	2.302	0.6990	
24	0.5588	22.0	0.2452	0.0003801	484.0	2.180	0.6620	
0.55	0.5500	21.7	0.2376	0.0003683	468.9	2.112	0.6416	
24	0.5105	20.1	0.2047	0.0003173	404.0	1.820	0.5527	
25	0.5080	20.0	0.2027	0.0003142	400.0	1.802	0.5473	
0.50	0.5000	19.7	0.1964	0.0003044	387.6	1.746	0.5303	
26	0.4572	18.0	0.1642	0.0002545	324.0	1.460	0.4433	
25	0.4547	17.9	0.1624	0.0002517	320.4	1.444	0.4385	
0.45	0.4500	17.7	0.1590	0.0002464	313.8	1.414	0.4293	
27	0.4166	16.4	0.1363	0.0002112	269.0	1.212	0.3680	
26	0.4039	15.9	0.1281	0.0001986	252.8	1.139	0.3459	
0.40	0.4000	15.7	0.1257	0.0001948	248.1	1.117	0.3394	
28	0.3759	14.8	0.1110	0.0001720	219.0	0.9868	0.2997	
27	0.3607	14.2	0.1022	0.0001584	201.6	0.9086	0.2759	
0.35	0.3500	13.8	0.09621	0.0001491	189.9	0.8553	0.2598	
29	0.3454	13.6	0.09375	0.0001453	185.0	0.8334	0.2531	
28	0.3200	12.6	0.08046	0.0001247	158.8	0.7153	0.2172	
0.32	0.3200	12.6	0.08042	0.0001246	158.7	0.7149	0.2171	
30	0.3150	12.4	0.07794	0.0001208	153.8	0.6929	0.2104	
31	0.2946	11.6	0.06620	0.0001057	134.6	0.6063	0.1841	
0.29	0.2900	11.4	0.06605	0.0001024	130.4	0.5872	0.1783	
29	0.2870	11.3	0.06471	0.0001003	127.0	0.5753	0.1747	
32	0.2743	10.8	0.05911	0.00009161	116.6	0.5255	0.1596	
0.26	0.2600	10.2	0.05309	0.00008228	104.8	0.4720	0.1433	
30	0.2540	10.0	0.05067	0.00007854	100.0	0.4505	0.1368	
34	0.2337	9.2	0.04289	0.00006648	84.64	0.3813	0.1158	
0.23	0.2300	9.1	0.04155	0.00006440	82.00	0.3694	0.1122	
31	0.2261	8.9	0.04014	0.00006221	79.21	0.3568	0.1084	
35	0.2134	8.4	0.03576	0.00005542	70.56	0.3179	0.09655	
32	0.2032	8.0	0.03243	0.00005027	64.00	0.2883	0.08756	
0.20	0.2000	7.9	0.03142	0.00004870	62.01	0.2793	0.08483	
36	0.1930	7.6	0.02927	0.00004536	57.76	0.2602	0.07903	
33	0.1803	7.1	0.02554	0.00003959	50.41	0.2271	0.06696	
0.18	0.1800	7.1	0.02545	0.00003915	50.23	0.2263	0.06672	
37	0.1727	6.8	0.02343	0.00003632	46.24	0.2083	0.06326	
0.16	0.1600	6.3	0.02011	0.00003117	39.69	0.1788	0.05430	
38	0.1524	6.0	0.01824	0.00002827	36.00	0.1622	0.04925	
35	0.1422	5.6	0.01589	0.00002463	31.36	0.1413	0.04290	
0.14	0.1400	5.5	0.01539	0.00002385	30.37	0.1368	0.04155	
39	0.1321	5.2	0.01370	0.00002124	27.04	0.1218	0.03699	
36	0.1270	5.0	0.01267	0.00001964	25.00	0.1126	0.03421	
40	0.1219	4.8	0.01168	0.00001810	23.04	0.1038	0.03154	
0.12	0.1200	4.7	0.01131	0.00001753	22.32	0.1005	0.03054	
37	0.1143	4.5	0.01026	0.00001590	20.25	0.09121	0.02770	
41	0.1118	4.4	0.009813	0.00001521	19.36	0.08724	0.02650	
38	0.1016	4.0	0.008110	0.00001257	16.0	0.07210	0.02190	
0.10	0.1000	3.9	0.007854	0.00001217	15.50	0.06982	0.02121	

