



Order
订货范例

型号

OA-2

特长 适用于多种电线直径的电缆固定头

- 使用软质氯乙烯的高柔软性电缆固定头。
- 电线夹部分采用可根据所用电线外径用剪钳等切断的结构。
- 也可通过附带的锁紧螺母安装至面板。

M 材质特性

主体	软质氯乙烯
螺纹部	聚碳酸酯
锁紧螺母	尼龙66
使用温度范围	-25℃~+70℃



Delivery
交货期

发货日期

1~5个 次日(当日)

6个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~4个 标准单价



5~9个 19% off

10个~ 24% off

1个起接受订购!

规格表

型号	适用电线外径 (mm)				面板安装孔直径 (mm)	螺纹规格	适用板厚	尺寸 (mm)						重量 (g)
	第1段	第2段	第3段	第4段				A	B	C	D	E	F	
OA-05	φ3.5~4.5	φ4~6	φ6~8	—	φ17	G3/8(PF3/8)	3mm以下	36	9.5	25	22	6	22	10.3
OA-15	φ6~7	φ7~11	φ11~14	φ14~16	φ28	CTG22	6mm以下	42.5	13	37	33	6.5	33	26.3
OA-2	φ9~11	φ11~14	φ14~17	φ17~19	φ33.5	CTG28	7.5mm以下	43.8	15.2	41.3	36	7	40	38.7



多段式



Order
订货范例

型号

CPMULT-5090

特长 适用于多种电线直径的固定头

- 可适用多种电线外径尺寸。
- 可根据需要通过剪钳等工具切断线夹部分来安装。
- 也可通过附带的螺母安装至面板。

M 材质特性

材质	PVC
使用温度范围	-20~+60℃
颜色	黑色



Delivery
交货期

发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~4个 标准单价

5~9个 19% off

10个~ 24% off

1个起接受订购!

规格表

型号	适用电线直径 (mm)			螺纹规格	尺寸 (mm)		
	A	B	C		螺纹外径R	面板开口口径	螺纹长度L
CPMULT-5090	φ5	φ7	φ9	G(PF)1/2	21	21~21.2	11
CPMULT-80120	φ8	φ10	φ12	G(PF)1/2	21	21~21.2	11
CPMULT-100155	φ10	φ13	φ15.5	G(PF)5/8	23	235~23.2	16

