



ミスミ

DLC COATED SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING

アルミ加工用DLCコート超硬スクエアエンドミル

●3枚刃／刃長2D(ショート)タイプ -3 FLUTES / SHORT TYPE-

DLC-ALHEM3S



材質	MG 超硬	DLC	
仕様	ショート	45°	再研磨

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC		◎		○		○

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
DLC-ALHEM3S	1	2	40	4	1	3,680	3,500	3,390	3,130
	1.5	3	40	4	1	3,680	3,500	3,390	3,130
	2	4	40	4	1	3,010	2,860	2,770	2,560
	2.5	5	40	4	1	3,010	2,860	2,770	2,560
	3	6	50	6	1	3,340	3,170	3,070	2,840
	4	8	50	6	1	3,460	3,290	3,180	2,940
	5	10	55	6	1	3,720	3,530	3,420	3,160
	6	12	55	6	2	3,830	3,640	3,520	3,260
	8	16	65	8	2	5,160	4,900	4,750	4,390
	10	20	75	10	2	5,980	5,680	5,500	5,080
	12	24	80	12	2	8,010	7,610	7,370	6,810

切削条件 P.348




Order 注文例 **DLC-ALHEM3S 10**
型番 刃径(D)



Delivery 出荷日



在庫品




巻末-3

◎ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付け致します。

EJが特長!

- 耐摩耗性、耐溶着性に優れたDLCコーティングによりアルミ、銅などの非鉄加工に最適です。
- 独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
- 3枚刃形状の採用によりビビリに強く、溝の高速・高効率加工が可能です。

U 首逃がし追加加工 SN / SNR



- SN……標準首逃がし
- SNR……切れ刃端R加工

DLC-ALHEM3S

刃径 D	刃長 l		¥/1コード	
	首下長 l ₁ 1mm単位指定	SNR 1mm単位指定	SN	SNR
6	17~37	12 5~12	500	3,500
8	21~41	16 5~16	500	3,500
10	25~45	20 5~20	500	3,500
12	29~50	24 5~24	790	3,790

◎対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。

1本単位



SN-DLC-ALHEM3S 6-30-12

追加加工型番 型番 刃径(D) 首下長(l₁) 刃長(l)

SNR-DLC-ALHEM3S 6-30-12

追加加工型番 型番 刃径(D) 首下長(l₁) 刃長(l)



出荷日 **3** 日 目 出 荷

◎ ストック不可

スクエア



多機能スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア




スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア