

ミスミ

CRN COATED SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS FOR COPPER ALLOY ELECTRODE CUTTING

CrNコート銅電極加工用超硬スクエアエンドミル

●2枚刃/レギュラータイプ -2 FLUTES/REGULAR TYPE-

**CRN-CUEM**



ピンカド

材質	<b>MG</b> 超硬	<b>CrN</b>
仕様	レギュラー 25°	再研磨

図1





図2



D < 3      3 ≤ D

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC		○		◎		○

◎=最適 ○=適

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
CRN-CUEM	0.5	1.5	50	4	1	1,150	1,090	1,060	980
	0.8	2.4	50	4	1	1,150	1,090	1,060	980
	1	3	50	4	1	2,060	1,960	1,900	1,750
	1.5	4.5	50	4	1	2,060	1,960	1,900	1,750
	2	6	50	4	1	2,060	1,960	1,900	1,750
	2.5	7.5	50	4	1	2,280	2,170	2,100	1,940
	3	9	60	6	1	2,450	2,330	2,250	2,080
	4	12	60	6	1	3,020	2,870	2,780	2,570
	5	15	70	6	1	3,340	3,170	3,070	2,840
	6	18	70	6	2	3,160	3,000	2,910	2,690
	8	24	80	8	2	5,130	4,870	4,720	4,360
	10	30	90	10	2	6,280	5,970	5,780	5,340
12	36	90	12	2	9,420	8,950	8,670	8,010	



Order  
注文例

**CRN-CUEM 10**

型番 刃径(D)

1本単位

切削条件 P.350



Delivery  
出荷日



在庫品

巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



EJが特長!

●刃先をピンカドに処理してありますので、コーナーエッジ部の加工も可能です。

ミスミ

SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS FOR COPPER ALLOY ELECTRODE CUTTING

銅電極加工用超硬スクエアエンドミル

●2枚刃/レギュラータイプ -SQUARE・2 FLUTES/REGULAR TYPE-

**CUEM**




ピンカド

追加加工対応品  
P.173

材質	<b>MG</b> 超硬	仕様	レギュラー 25°	再研磨
----	-----------------	----	--------------	-----

図1



D < 3      3 ≤ D

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC		○		◎		○

◎=最適 ○=適

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
CUEM	0.5	1.5	50	4	1	2,110	2,050	2,000	1,790
	0.8	2.4	50	4	1	2,110	2,050	2,000	1,790
	1	3	50	4	1	2,110	2,050	2,000	1,790
	1.5	4.5	50	4	1	2,110	2,050	2,000	1,790
	2	6	50	4	1	2,110	2,050	2,000	1,790
	2.5	7.5	50	4	1	2,110	2,050	2,000	1,790
	3	9	60	6	1	3,020	2,930	2,870	2,570
	4	12	60	6	1	3,020	2,930	2,870	2,570
	5	15	70	6	1	3,420	3,250	3,150	2,910
	6	18	70	6	2	3,650	3,540	3,470	3,100
	8	24	80	8	2	4,850	4,700	4,610	4,120
	10	30	90	10	2	6,040	5,860	5,740	5,130
12	36	90	12	2	8,500	8,080	7,820	7,230	
16	48	110	16	2	15,140	14,380	13,930	12,870	
20	60	130	20	2	25,870	24,580	23,800	21,990	



Order  
注文例

**CUEM 3**

型番 刃径(D)



Delivery  
出荷日



在庫品

巻末-3

1本単位

切削条件 P.350

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

スクエア



多機能スクエア



ハイヘリカル



スクエア



ロングネック



追加加工

ボール



ボール



ラジアス



ラジアス



テーパ



関連備品

一般鋼



高硬度鋼



SUS-チタン



被削材



樹脂



グラファイト

