

ミスミ




XAL SERIES SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル

●4枚刃・45°ネジレ/レギュラータイプ -4 FLUTES・45°HELIX/REGULAR TYPE-

XAL-HEM4R



材質	MG 超硬 XAL
仕様	レギュラー 45° 再研磨

一般鋼・合金鋼 (S45C~S55C, SS, SCM)	調質鋼 (PX, NAK, HPM, STAVAX)	高硬度鋼 (SKD, DAC, DC, SKH)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC						
○	○				○	○	○		○		○

○=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャック径 d	図	¥通常単価			
						1~4本	5~9本	10~29本	30本~
XAL-HEM4R	1	4	45	4	1	1,420	1,350	1,310	1,210
	1.5	6	45	4	1	1,420	1,350	1,310	1,210
	2	8	45	4	1	1,170	1,110	1,080	990
	2.5	10	45	4	1	1,170	1,110	1,080	990
	3	12	50	6	1	1,260	1,200	1,160	1,070
	3.5	14	50	6	1	2,050	1,950	1,890	1,740
	4	16	55	6	1	1,350	1,280	1,240	1,150
	4.5	18	55	6	1	2,390	2,270	2,200	2,030
	5	20	60	6	1	1,450	1,380	1,330	1,230
	6	24	65	6	2	1,580	1,500	1,450	1,340
	8	32	90	8	2	3,940	3,740	3,620	3,350
	10	40	100	10	2	4,350	4,130	4,000	3,700
12	48	105	12	2	6,620	6,290	6,090	5,630	



Order 注文例


XAL-HEM4R 10

型番 刃径 (D)

切削条件 P.329



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-3

- ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。
- ご注文数量により、納期調整をさせていただく場合がございます。

コゴが特長!

- 刃長4Dのレギュラー刃長です。
- 潤滑性に優れたXALコーティングは、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度の向上が期待できます。
- 30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に高速での加工が可能です。
- XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。