

C面を0.1mm単位で選べるエンドミルシリーズ

WEBなら、価格順に検索可能!

ハイスエンドミル


ミスミ

HIGH SPEED STEEL CORNER C END MILLS

ハイス鋼コーナーCエンドミル

●2枚刃/ショートタイプ -2FLUTES/SHORT/NON COATED-





材質 **HSS Co8%**

TiCN V-CEM2Sのみ

仕様 **ショート**

30° 再研磨

型番	刃径 D	コーナー C 0.1mm単位指定	刃長 l	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本		
							CEM2S	V-CEM2S	
CEM2S (ノンコートタイプ)	3	0.1~0.7	8	15°	50	6	1,160	1,850	
	4	0.1~1.0	8	15°	60	8	1,160	1,850	
	5	0.1~1.0	10	15°	60	8	1,160	1,850	
	6	0.1~1.2	12	15°	60	8	1,160	1,850	
	7	0.1~1.4	14	15°	60	10	1,240	1,930	
	8	0.1~1.4	14	15°	60	10	1,240	1,930	
	9	0.1~2.0	18	15°	70	10	1,400	2,200	
	10	0.1~3.0	18	—	70	10	1,400	2,200	
	11	0.1~3.0	22	15°	80	12	1,800	2,680	
	12	0.1~3.0	22	—	80	12	1,800	2,680	
	V-CEM2S (TiCNコートタイプ)	13	0.1~3.5	26	—	85	12	2,090	3,780
		14	0.1~3.5	26	15°	90	16	2,090	3,780
		15	0.1~4.0	30	15°	95	16	2,270	3,970
		16	0.1~4.0	30	—	95	16	2,410	4,110
		18	0.1~4.0	34	—	95	16	2,760	5,050
20	0.1~4.5	38	—	110	20	3,190	6,130		
22	0.1~4.5	45	—	110	20	4,340	7,740		
25	0.1~5.0	50	—	120	25	4,820	8,240		

ⓈEM2Sから追加加工するため、刃長(l)・全長(L)は表記寸法より多少短くなります。

1本単位 切削条件 P.549

Order 注文例

CEM2S 10 - C1.5

型番 刃径(D) コーナー(C)

Price 価格

■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

Delivery 出荷日

●CEM2S
3 日日出荷

ストック A 500円/1本


巻末-5


●V-CEM2S
10 日日出荷

お見積り
Ⓢ ストック不可

Ⓢ同一サイズ3本以上は一律1,350円

●2枚刃/レギュラータ입 -2FLUTES/REGULAR/NON COATED-





材質 **HSS Co8%**

TiCN V-CEM2Rのみ

仕様 **レギュラー**

30° 再研磨

型番	刃径 D	コーナー C 0.1mm単位指定	刃長 l	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本		
							CEM2R	V-CEM2R	
CEM2R (ノンコートタイプ)	3	0.1~0.7	10	15°	50	6	1,220	1,910	
	4	0.1~1.0	12	15°	60	8	1,220	1,910	
	5	0.1~1.0	15	15°	60	8	1,220	1,910	
	6	0.1~1.2	15	15°	60	8	1,220	1,910	
	7	0.1~1.4	20	15°	60	10	1,290	1,980	
	8	0.1~1.4	20	15°	60	10	1,290	1,980	
	9	0.1~2.0	25	15°	70	10	1,430	2,240	
	10	0.1~3.0	25	—	70	10	1,430	2,240	
	11	0.1~3.0	30	15°	80	12	1,870	2,750	
	12	0.1~3.0	30	—	80	12	1,870	2,750	
	V-CEM2R (TiCNコートタイプ)	13	0.1~3.5	35	—	85	12	2,170	3,860
		14	0.1~3.5	35	15°	90	16	2,170	3,860
		15	0.1~4.0	40	15°	95	16	2,350	4,050
		16	0.1~4.0	40	—	95	16	2,480	4,190
		18	0.1~4.0	40	—	95	16	2,860	5,150
20	0.1~4.5	45	—	110	20	3,300	6,250		
25	0.1~5.0	60	—	130	25	4,820	8,670		

ⓈEM2Rから追加加工するため、刃長(l)・全長(L)は表記寸法より多少短くなります。

1本単位 切削条件 P.549

Order 注文例

CEM2R 10 - C1.5

型番 刃径(D) コーナー(C)

Price 価格

■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

Delivery 出荷日

●CEM2R
3 日日出荷

ストック A 500円/1本

巻末-5

●V-CEM2R
10 日日出荷

お見積り
Ⓢ ストック不可

Ⓢ同一サイズ3本以上は一律1,350円

- ラフィング
- ハイヘリカル
- スクエア
- ラジアス
- ボール
- テーパ
- 追加加工