


ミスミ

HIGH SPEED STEEL COUNTERBORES FOR SOCKET HEAD CAP SCREW

ハイス鋼六角穴付ボルト用座繰りカッター(沈めフライス)

CTB



材質



型番 **CTB** 1本単位

No.	ガイド径 dte8	ガイド長 ℓ	刃径 DZ9		刃数	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 30本以上お見積り				
								1~2本	3~4本	5~9本	10~29本	
M 3	3.4		4	6.5	3	71	6.5	1,180	930	910	870	
M 4	4.5	-0.020	5	8		+0.078	71	8	1,280	980	960	920
M 5	5.5	-0.038	5.5	9.5		+0.042	80	9.5	1,520	1,140	1,110	1,060
M 6	6.6	-0.025	6.5	11		+0.093	80	11	1,680	1,260	1,230	1,180
M 8	9	-0.047	9	14		+0.050	100	12.5	2,280	1,760	1,710	1,640
M10	11		10	17.5		+0.103 +0.060	100	12.5	2,880	2,210	2,150	2,070
M12	14	-0.032 -0.059	12	20	+0.125 +0.073	100	12.5	3,290	2,470	2,400	2,300	
M16	18		16	26	+0.140 +0.088	190	MT3	5,640	4,230	4,060	3,940	

●JISB1176の六角穴付ボルトの座繰り加工に最適な工具設計となっております。

切削条件 P.685




Order
注文例

CTB - M6
型番 No.



Delivery
出荷日



在庫品

巻末-3

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

ランナー溝

スプルーランナー
ロック穴

ピンポイント
ゲート

サブマリン
ゲート

食い切り溝

座繰り

成形用プランク

Tスロット

リング溝

サイドカッター


沈めフライス

ミスミ

HIGH SPEED STEEL STRAIGHT END MILL 2 FLUTES TYPE

ハイス鋼成形用直刃エンドミル 2枚刃

SEMH



材質



型番 **SEMH** 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本
1	4	50	6	3,320
1.5	5	50	6	2,870
2	7	50	6	2,690
2.5	8	50	6	2,520
3	10	50	6	2,520
3.5	12	50	6	2,350
4	15	50	6	2,350
4.5	15	50	6	2,350
5	15	55	6	2,350
5.5	15	55	6	2,350
6	15	55	6	2,350
6.5	18	60	8	2,870
7	18	60	8	2,870
7.5	18	60	8	2,870
8	20	60	8	2,870

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本
8.5	20	65	10	3,660
9	20	65	10	3,660
9.5	20	65	10	3,660
10	25	65	10	3,660
11	25	70	12	4,450
12	25	70	12	4,450
13	30	80	12	5,000
14	30	80	12	5,390
15	30	90	16	6,550
16	30	90	16	6,900
17	30	95	16	6,900
18	30	95	16	8,430
19	40	100	20	8,820
20	40	100	20	9,200



Order
注文例

SEMH 5
型番 刃径(D)



Delivery
出荷日

3 日目出荷



ストック A 800円/1本

巻末-5

●同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price
価格

切削条件 P.684.685

■数量スライド価格(●1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	7%	~

お見積り

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。