


ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE HIGH HELIX END MILLS


TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル

●多刃・53°ネジレ / ショートタイプ -4/6 FLUTES・53°HELIX / SHORT TYPE-

TSC-PSXS



材質	MG 超硬 TS
仕様	ショート 53° 再研磨



刃径D	公差
1~3	-0.014 -0.028
4~6	-0.020 -0.038
8、10	-0.025 -0.045
12	-0.032 -0.059

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	○	○	○	○	○	○

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	刃数	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-PSXS	1	2	60	6	4	1	2,700	2,570	2,480	2,300
	2	4	60	6	4	1	2,420	2,300	2,230	2,060
	3	6	60	6	4	1	3,330	3,160	3,060	2,830
	4	8	60	6	4	1	3,550	3,370	3,270	3,020
	5	10	60	6	4	1	3,780	3,590	3,480	3,210
	6	12	60	6	6	2	4,080	3,880	3,750	3,470
	8	16	75	8	6	2	5,260	5,000	4,840	4,470
	10	20	80	10	6	2	6,610	6,280	6,080	5,620
12	24	100	12	6	2	8,910	8,460	8,200	7,570	

切削条件 P.345



Order 注文例 TSC-PSXS 10 型番 刃径 (D)



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

- ポジに仕上げたすくい角、ピンカドに処理された底刃コーナー部、53°の強ネジレにより、生材・調質鋼・アルミ等の加工、モールドベース(おも型)のポケット立ち壁仕上げ加工等に強みを発揮します。
- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSCコーティングにより、調質鋼に加え、炭素鋼等の生材においても、優れた耐久性を發揮します。
- 工具剛性が高いので、側面切削時の工具たおれを最小限におさえることができます。

当ページ商品は以下の追加加工サービスが追加でご利用になります。

首逃がし追加加工 SN / SNR

●SN……標準首逃がし
●SNR……切れ刃端R加工

TSC-PSXS

刃径 D	首下長 ℓ ₁ 1mm単位指定	刃長 ℓ		¥/1コード	
		SN	SNR	SN	SNR
6	17~42	12	5~12	500	3,500
8	21~51	16	5~16	500	3,500
10	25~50	20	5~20	500	3,500
12	29~70	24	5~24	790	3,790

◎対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
Ⓢ上記追加加工に数量スライド価格はございません。

1本単位

SN-TSC-PSXS 6-17-12
追加加工型番 型番 刃径 (D) 首下長(ℓ₁) 刃長(ℓ)

SNR-TSC-PSXS 6-17-12
追加加工型番 型番 刃径 (D) 首下長(ℓ₁) 刃長(ℓ)



出荷日 3 日目出荷 ⓧ ストック不可

スクエア



多機能スクエア



ハイヘリカル



ラフィング



ロングネック



追加加工

ボール



ボール



ロングネック



ラジアス



ロングネック



テーパ



テーパ



関連備品

一般鋼

高硬度鋼

SUS-チタン

アルミ鋼

樹脂

グラファイト

被削材