


ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE ROUGHING END MILLS

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル

●ファインピッチ / ロングタイプ -FINE PITCH / LONG TYPE-

TSC-RFPL 追加対応品
P.176

材質	 	
	   	
仕様		

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○	○	○	○	○

○=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	刃数	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-RFPL	6	25	100	6	4	7,240	6,880	6,660	6,150
	8	30	100	8	4	7,600	7,220	6,990	6,460
	10	35	100	10	4	8,390	7,970	7,720	7,130
	12	40	125	12	4	10,550	10,020	9,710	8,970
	16	55	125	16	4	16,820	15,980	15,470	14,300
	20	65	150	20	4	25,020	23,770	23,020	21,270



Order 注文例

TSC-RFPL 10
型番 刃径(D)

切削条件 P.352



Delivery 出荷日


 在庫品  巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
- ファインピッチニックの採用により、加工後の面粗さも良好に仕上がります。

U首逃がし追加加工 SN



TSC-RFPL

刃径 D	首下長 l1 1mm単位指定	刃長 l	¥/1コード
6	30~75	25	500
8	35~76	30	500
10	40~70	35	500
12	45~90	40	790
16	60~93	55	990
20	70~112	65	1,280

1本単位



SN-TSC-RFPL 6-30-25

追加加工型番 型番 刃径(D) 首下長(l1) 刃長(l)



出荷日 **3** 日日出荷  ストーク不可

- 対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
- 左記追加加工に数量スライド価格はございません。

スクエア



多機能スクエア



ハイヘリカル



ラフィング



ロングネック



追加加工

ボール



ボール



ラジアス



ラジアス



テーパ



関連備品

一般鋼

高硬度鋼

SUS-チタン

アルミ-銅

樹脂

グラファイト

被削材