



ミスミ

SOLID CARBIDE END MILLS FOR CHAMFELING

アルミ加工用超硬面取り用エンドミル

●2枚刃 -2 FLUTES-

SEC-ALMEM



材質		仕様	
一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC
			鋳鉄 (FC, FCD)
			アルミ合金
			チタン合金
			銅合金
			グラファイト
			樹脂

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	面取り角度 θ	先端芯厚 D1	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
SEC-ALMEM	3	90°	0.8	1.1	50	3	4,510	4,280	4,150	3,830
	4	90°	0.8	1.6	50	4	4,850	4,610	4,460	4,120
	6	90°	1	2.5	60	6	5,200	4,940	4,780	4,420
	8	90°	1	3.5	60	8	6,080	5,780	5,590	5,170
	10	90°	1	4.5	65	10	8,700	8,270	8,000	7,400
	12	90°	1	5.5	75	12	10,210	9,700	9,390	8,680



Order 注文例

SEC-ALMEM 10 - 90

型番 刃径 (D) 面取り角度 (θ)

切削条件 P.939



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-3

☎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Eが特長!

- シャープな形状のねじれ刃により、バリの少ないきれいな加工面を実現します。また、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。

ハイス エンドミル

自由指定直刃 エンドミル

専用カッター

ドリル

面取り・センターリング工具

リーマ

ねじ穴 関連工具

フライス用 チップ・カッター

旋削工具