

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT REAMER WITH END CUTTING EDGE

超硬底刃付ストレートリーマ

●2枚刃/4枚刃・ロング/コーナーラジラスタイプ -2・4 FLUTES LONG TYPE WITH CORNER RADIUS-

SEC-RMSRCL
SEC-HP-RMSRCL
(刃径公差高精度タイプ)




1本単位

SEC-RMSRCLZ
(首逃がしタイプ)
SEC-HP-RMSRCLZ
(刃径公差高精度・首逃がしタイプ)



1本単位


SEC-RMSRCL
(丸ランド幅 P.994)
(=0.03~0.5mm)



SEC-HP-RMSRCL



SEC-RMSRCLZ
(丸ランド幅 P.994)
(=0.03~0.5mm)



SEC-HP-RMSRCLZ



材質



型番	刃数 No.	刃径 D 0.005mm単位指定	ラジラス R 0.01mm単位指定	刃長 ℓ		底刃形状 (選択)	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価1~2本	
				0.5mm単位指定	1mm単位指定				SEC-RMSRCL	SEC-HP-RMSRCL
SEC-RMSRCL	3	2	0.400~0.495	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2) / 2	0.5~1.0	T (中ベコ)	60	3	7,920	10,250
	3	2	0.500~1.500		0.5~5.0		60	3	7,920	10,250
	3	2	1.505~2.000		0.5~10.0		60	3	7,920	10,250
SEC-HP-RMSRCL	3	2	2.005~2.995		0.5~15.0	F (フラット) P.994	60	3	7,920	10,250
	4	2	2.005~3.995		0.5~30.0		80	4	8,930	11,340
	6	2 4	3.005~5.995		3.0~34.0		100	6	9,450	12,990

型番	刃数 No.	刃径 D 0.005mm単位指定	ラジラス R 0.01mm単位指定	刃長 ℓ 0.5mm単位指定	首長 ℓ1 1mm単位指定	底刃形状 (選択)	首下長 指定範囲 ℓ2	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価1~2本	
										SEC-RMSRCLZ	SEC-HP-RMSRCLZ
SEC-RMSRCLZ	3	2	2.000~2.995	0.5~15.0	5 ≤ ℓ1 ≤ 45	T (中ベコ) F (フラット)	ℓ + ℓ1 ≤ 20	60	3	8,840	10,500
SEC-HP-RMSRCLZ	4	2	2.000~3.995	0.5~30.0			ℓ + ℓ1 ≤ 50	80	4	10,000	11,670
	6	2 4	3.005~5.995	3.0~34.0			ℓ + ℓ1 ≤ 70	100	6	11,170	13,280

*刃長(ℓ)と首長(ℓ1)の組み合わせ寸法は、上記の首下長(ℓ2)指定範囲内となります。

切削条件 P.995



Order
注文例

SEC-RMSRCL 4-2-2.005-0.90-10.0-F
型番 No. 刃数 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(ℓ) 底刃形状

SEC-RMSRCLZ 3-2-2.950-0.50-8.0-10-T
型番 No. 刃数 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(ℓ) 首長(ℓ1) 底刃形状



Alterations
追加加工

型番	コーティング 追加
SEC-RMSRCL	○
SEC-RMSRCLZ	○
SEC-HP-RMSRCL	-
SEC-HP-RMSRCLZ	-



Delivery
出荷日

3 日日出荷 ストック A 800円/1本 巻末-5

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price
価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)


数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率		5%	10%	15%	

お見積り

コーティング
ご注文方法・料金詳細 P.994

●従来の穴加工

- ①ドリルによる下穴加工 ②エンドミルによる曲がり補正 ③リーマによる仕上げ加工



●底刃付ストレートリーマを使用した穴加工

- ①ドリルによる下穴加工 ②底刃付リーマによる仕上げ加工

