



ミスミ


SOLID CARBIDE STRAIGHT REAMER WITH END CUTTING EDGE

超硬底刃付ストレートリーマ

SEC-ECHR





材質 

型番 **SEC-ECHR**

1本単位

刃径 D	食付長 T	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	刃数	底刃形状	¥通常単価 50本以上はお見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~49本
3	0.5	27	60	3	4	フラット	3,780	3,670	3,490	3,410
3.005	0.5	27	60	3	4		3,780	3,670	3,490	3,410
3.01	0.5	27	60	3	4		3,780	3,670	3,490	3,410
4	0.5	27	60	4	4		4,340	4,210	4,000	3,920
4.005	0.5	27	60	4	4		4,340	4,210	4,000	3,920
4.01	0.5	27	60	4	4		4,340	4,210	4,000	3,920
5	0.5	30	70	5	4		4,630	4,490	4,270	4,180
5.005	0.5	30	70	5	4		4,630	4,490	4,270	4,180
5.01	0.8	30	70	5	4		4,630	4,490	4,270	4,180
6	0.8	30	80	6	6		5,200	5,040	4,790	4,690
6.005	0.8	30	80	6	6		5,200	5,040	4,790	4,690
6.01	0.8	30	80	6	6		5,200	5,040	4,790	4,690
7	0.8	35	80	7	6		6,060	5,880	5,590	5,470
7.005	0.8	35	80	7	6		6,060	5,880	5,590	5,470
7.01	0.8	35	80	7	6		6,060	5,880	5,590	5,470
8	0.8	35	80	8	6		6,310	6,120	5,810	5,690
8.005	0.8	40	80	8	6		7,540	7,310	6,940	6,800
8.01	1.0	40	80	8	6		7,540	7,310	6,940	6,800
9	1.0	40	90	9	6		9,080	8,810	8,370	8,190
9.005	1.0	40	90	9	6		9,080	8,810	8,370	8,190
9.01	1.0	40	90	9	6	9,080	8,810	8,370	8,190	
10	1.0	40	90	10	6	10,620	10,300	9,790	9,580	
10.005	1.0	40	90	10	6	10,620	10,300	9,790	9,580	
10.01	1.0	40	90	10	6	10,620	10,300	9,790	9,580	



Order
注文例

SEC-ECHR 3

型番

刃径 (D)



Delivery
出荷日



在庫品

巻末-3

切削条件 P.995

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

ECHが特長!


- ミーリング効果による穴の曲がり補正と、パニシング効果による面粗度向上を同時に実現します。
- 下穴加工後、エンドミルによる補正を経ることなく、ダイレクトにリーマ加工が可能です。

●従来の穴加工

- ①ドリルによる下穴加工
- ②エンドミルによる曲がり補正
- ③リーマによる仕上げ加工

●底刃付ストレートリーマを使用した穴加工

- ①ドリルによる下穴加工
- ②底刃付リーマによる仕上げ加工



部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。