



ミスミ

DLC COATED SOLID CARBIDE BALL NOSE END MILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING

アルミ加工用DLCコート超硬ボールエンドミル

●2枚刃/ショートタイプ -2 FLUTES / SHORT TYPE-

DLC-ALBEM2S



材質										
仕様										
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
	~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC		◎		○		○

◎=最適 ○=適 △=可

1本単位


型番	先端 R	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
自由指定直刃 エンドミル	0.5	1	1.5	50	4	1	3,340	3,170	3,070	2,840
	1	2	3	50	6	1	3,250	3,090	2,990	2,760
専用カッター	1.5	3	4.5	60	6	1	3,840	3,650	3,530	3,260
	2	4	6	70	6	1	4,000	3,800	3,680	3,400
	3	6	9	90	6	2	4,490	4,270	4,130	3,820
ドリル	4	8	12	100	8	2	5,800	5,510	5,340	4,930
	5	10	15	100	10	2	7,220	6,860	6,640	6,140
	6	12	18	110	12	2	9,830	9,340	9,040	8,360

Order 注文例 **DLC-ALBEM2S 5** Delivery 出荷日 在庫品 巻末-3 切削条件 P.349

EBCが特長!

- 耐摩耗性、耐溶着性に優れるDLCコーティングによりアルミの加工に最適です。
- 切りくずの排出性が良好で高効率加工ができます。

U 首逃がし追加加工 SN / SNR



- SN……標準首逃がし
- SNR ……切れ刃端R加工

DLC-ALBEM2S

先端 R	首下長ℓ 1mm単位指定	刃長ℓ		¥/1コード	
		SN 1mm単位指定	SNR 1mm単位指定	SN	SNR
3	14~59	9	5~9	500	3,500
4	17~62	12	5~12	500	3,500
5	20~65	15	5~15	500	3,500
6	23~68	18	5~18	790	3,790

1本単位

**SN-DLC-ALBEM2S 3-20-9**  
 追加加工番 型番 先端(R)首下長(ℓ) 刃長(ℓ)

**SNR-DLC-ALBEM2S 3-20-9**  
 追加加工番 型番 先端(R)首下長(ℓ) 刃長(ℓ)

出荷日 **3** 日日出荷 ストック不可

- ①対象型番の本体価格に追加工単価が加算されます。
- ②上記追加加工に数量スライド価格はございません。