

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT REAMER

超硬ストレートリーマ

●レギュラータイプ -REGULAR TYPE-

CHR


CHR-HP

(刃径公差高精度タイプ)




1本単位

CHR



CHR-HP



CHRZ

(首逃がしタイプ)

CHRZ-HP


(刃径公差高精度・首逃がしタイプ)



1本単位

CHRZ

(丸ラウンド幅 P.994 = 0.03~0.5mm)



CHRZ-HP



材質



型番	No.	刃径 D	刃長 ℓ	食付長 T	全長 L	シャンク径 d	刃数	¥通常単価1~2本	
		0.01mm単位指定	0.5mm単位指定					CHR	CHR-HP
CHR	3	0.30~0.49	0.5~1.0	0.1	40	3	2	5,850	8,020
	3	0.50~1.00	0.5~5.0	0.1	40	3	2	4,540	6,600
	3	1.01~1.50	0.5~5.0	0.2	40	3	2	4,540	6,600
	3	1.51~2.00	0.5~10.0	0.5	40	3	2	4,540	6,600
	3	2.01~2.99	0.5~15.0	0.5	40	3	2	4,540	6,600
	4	3.00~3.99	0.5~20.0	0.5	50	4	4	4,670	6,740
CHR-HP (No.3~No.6のみ指定可)	6	3.00~5.99	3.0~24.0	0.8	60	6	4	6,230	7,000
	8	4.00~7.99	4.0~28.0	1	60	8	4	7,750	-
	10	6.00~9.99	5.0~35.0	1	80	10	6	9,860	-
	12	8.00~11.99	6.0~36.0	1.5	80	12	6	11,570	-
	16	10.00~15.99	8.0~48.0	1.5	100	16	6	15,600	-

*刃径公差高精度タイプは、No.3~No.6までのサイズが対象となります。

型番	No.	刃径 D	刃長 ℓ	首長 ℓ1	首下長指定範囲 ℓ2	食付長 T	全長 L	シャンク径 d	刃数	¥通常単価1~2本	
		0.01mm単位指定	0.5mm単位指定	1mm単位指定	CHRZ					CHRZ-HP	
CHRZ CHRZ-HP	3	2.00~2.99	0.5~15.0	5 ≤ ℓ1 ≤ 20	ℓ + ℓ1 ≤ 20	0.5	40	3	2	5,270	6,940
	4	3.00~3.99	0.5~20.0		ℓ + ℓ1 ≤ 25	0.5	50	4	4	5,400	7,070
	6	3.00~5.99	3.0~24.0		ℓ + ℓ1 ≤ 35	0.8	60	6	4	5,670	7,340

*刃長(ℓ)と首長(ℓ1)の組み合わせ寸法は、上記の首下長(ℓ2)指定範囲内となります。

切削条件 P.995



Order 注文例

CHR 6 - 5.99 - 20

型番 No. 刃径(D) 刃長(ℓ)



Alterations 追加加工

CHRZ 4 - 3.80 - 10.0 - 5

型番 No. 刃径(D) 刃長(ℓ) 首長(ℓ1)



Delivery 出荷日

3 日日出荷



ストック A 800円/1本

巻末-5

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price 価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率		5%	10%	15%	
価格表					

◎見積り

型番	コーティング追加
CHR	○
CHRZ	○
CHR-HP	-
CHRZ-HP	-

コーティング
ご注文方法・料金詳細 P.994