

ミスミ
SOLID CARBIDE STRAIGHT REAMER
超硬ストレートリーマ


●ロングタイプ -LONG TYPE-

CHRL
CHRL-HP
(高精度タイプ)




1本単位

CHRL



CHRL-HP




CHRLZ
(首逃がしタイプ)
CHRLZ-HP
(高精度・首逃がしタイプ)



1本単位

CHRLZ



CHRLZ-HP



材質



型番	No.	刃径 D	刃長 l	食付長 T	全長 L	シャンク径 d	刃数	¥通常単価1~2本	
		0.01mm単位指定	0.5mm単位指定					CHRL	CHRL-HP
CHRL	3	0.30~0.49	0.5~1.0	0.1	60	3	2	6,350	8,020
	3	0.50~1.00	0.5~5.0	0.1	60	3	2	4,940	6,600
	3	1.01~1.50	0.5~5.0	0.2	60	3	2	4,940	6,600
CHRL-HP	3	1.51~2.00	0.5~10.0	0.5	60	3	2	4,940	6,600
	3	2.01~2.99	0.5~15.0	0.5	60	3	2	4,940	6,600
	4	3.00~3.99	0.5~30.0	0.5	80	4	4	5,070	6,740
	6	3.00~5.99	3.0~34.0	0.8	100	6	4	5,340	7,000

型番	No.	刃径 D	刃長 l	首長 l1	首下長指定範囲 l2	食付長 T	全長 L	シャンク径 d	刃数	¥通常単価1~2本	
		0.01mm単位指定	0.5mm単位指定	1mm単位指定						CHRLZ	CHRLZ-HP
CHRLZ CHRLZ-HP	3	2.00~2.99	0.5~15.0		$l+l_1 \leq 20$	0.5	60	3	2	5,270	6,940
	4	3.00~3.99	0.5~20.0	$5 \leq l_1 \leq 45$	$l+l_1 \leq 50$	0.5	80	4	4	5,400	7,070
	6	3.00~5.99	3.0~34.0		$l+l_1 \leq 70$	0.8	100	6	4	5,670	7,340

*刃長 (l) と首長 (l1) の組み合わせ寸法は、上記の首下長 (l2) 指定範囲内となります。

切削条件 P.995



CHRL 6 - 4.00 - 20
型番 No. 刃径 (D) 刃長 (l)



CHRLZ 4 - 3.50 - 10.0 - 5
型番 No. 刃径 (D) 刃長 (l) 首長 (l1)



3 日目出荷 **急** ストック A 800円/1本 巻末-5

☎同一サイズ3本以上は一律2,160円



■数量スライド価格 (☎1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率		5%	10%	15%	お見積り

型番	コーティング追加
CHRL	○
CHRLZ	○
CHRL-HP	-
CHRLZ-HP	-

コーティング
ご注文方法・料金詳細 P.994

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

*IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。