


ミスミ

TS COATED SOLID CARBIDE THREAD MILLING CUTTERS

TSコート超硬ねじ切りカッター

●内径メートルねじ用 -METRIC THREADS FOR INTERNAL THREADS-

TSC-XTM  
TSC-XTML



材質	<b>MG</b> 超硬	<b>TS</b>							
一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	
◎	◎	◎		○	○	○	○	○	○

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	呼びM×P		外径 D	全長 L	ねじ長 Lc	シャンク径 d	溝数	¥通常単価 1~2本
	M	P						
TSC-XTM	M3	0.5	2.3	48	6.7	6	3	13,580
	M4	0.7	3	48	8.7	6	3	14,130
	M5	0.8	3.8	54	10.8	6	3	14,140
	M6	1	4.5	54	13.5	6	3	14,500
	M8	1.25	5.95	54	18.1	6	3	14,500
	M10	1.5	7.95	64	21.7	8	4	15,040
TSC-XTML	M12	1.75	9.95	74	25.3	10	4	15,980
	M6	1	4.5	54	16.5	6	3	14,500
	M8	1.25	5.95	54	21.88	6	3	14,500
	M10	1.5	7.95	64	26.25	8	4	15,040
	M12	1.75	9.95	74	32.4	10	4	15,980

切削条件 P.1195

技術情報 P.1195



Order 注文例

TSC-XTM - M6-1

型番 呼び(M×P)

TSC-XTML - M6-1

型番 呼び(M×P)



Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~9	10~19	20~
値引率	価格表	3%	5%	7%	

お見積り



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-3

※ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

E6が特長!

- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現します。
- 高速切削ができるため、加工時間が短縮できます。
- 止まり穴、通り穴兼用で使用可能です。

■ねじ切りカッターCNCプログラムダウンロードサービス

●各製品のCNCプログラム(Gコード)をテキストファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。  
[http://fawos.misumi.jp/tool\\_web/millthread/](http://fawos.misumi.jp/tool_web/millthread/)

ミスミ VONA タップ

検索

WEBなら切削工具が当日・翌日出荷25万点以上

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 受注時間により翌日出荷扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。