

エンジニア

ネジザウルス

つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズ

在庫品

- 〔特長〕
- 小ネジの「頭」をつかんで廻す。フィールドメンテナソンの必携ツール
- 〔仕様〕
- 先端硬度 (HRC) : 56±2 (PZ-55、PZ-56、PZ-57)、58±2 (PZ-58)
 - 切断能力 (mm) : 銅線φ1.2 (PZ-58)
 - 材質 : 高炭素鋼 (PZ-55、PZ-57、PZ-58)、クロムバナジウム鋼 (PZ-56)



PZ-58

1丁単位

型番	対応ねじ形状	対応ねじサイズ		全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
		先端(わえ部) (mm)	本体(わえ部) (mm)			
PZ-55	ナベねじ	φ3~8	φ5.5~10	150	125	1,770
PZ-56		φ3~10	φ5.5~14	175	187	2,750
PZ-57		φ2~3.5	φ3.5~5.5	120	100	2,220
PZ-58	ナベねじ、トラスねじ	φ3~9.5	φ5.5~10	160	130	2,290

wiha(ビーハ)

イノミック コンビネーションプライヤー

- 〔特長〕
- すべての指を同時に、しかも平行に握るので、力の伝達力が25%アップ、より少ない力で仕事ができるので快適さが増します
 - 傾斜角度が23°なので、手首が疲れません
- 〔仕様〕
- プライヤーヘッド材質 : ヘアリング鋼 (HRC60程度の焼入れ)
 - アーム素材 : グラスファイバー強化プラスチック (ソフトグリップ付き)

在庫品



1丁単位

型番	鉄線切断能力 (mm)	銅線切断能力 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
Z01915C180	φ3.3	φ2.2	155	5,350

ロボテックス

プライヤ

耐久性に優れたスタンダードタイプのプライヤ

在庫品



1丁単位

型番	切断可能線径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P150	φ2.0	150	160	905
P200	φ2.6	200	250	1,030
P250	φ3.2	250	360	1,510

ロボテックス

トリグリッププライヤ

両面はフラット軸、くわえ部支持で丸棒などをしっかりグリップ

在庫品



先端形状

1丁単位

型番	切断可能線径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
TG150	φ2.0	150	160	950
TG200	φ2.6	200	250	1,120

ロボテックス

ネジアンギラス

錆び等で外れにくい小ネジや特殊ネジの取り外しに便利です

在庫品

- 〔仕様〕
- 対応ねじ形状 : ナベねじ、トラスねじ



1丁単位

型番	先端くわえ部対応ねじ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
NA175	φ8以下	175	150	1,540

ミスミ C・VALUE

プライヤ

お買得

コスト重視の方にお勧めの商品です

在庫品

- 〔仕様〕
- 口開き2段階調整型
 - 切断能力 : 無



1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
PLR-150	155	210	599
PLR-200	200	300	696
PLR-250	249	472	829

ホーザン

プライヤ

RoHS対応品のプライヤです

在庫品

- 〔仕様〕
- 切断能力 : 無



1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-211Z-150	168	170	789
P-211Z-200	206	270	929

STONE(旧前田金属工業)

コンビネーションプライヤ

物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に最適なコンビネーションプライヤ。口の開き方を2段階に調整可能

在庫品



1丁単位

型番	切断可能線径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
CP-150	φ3	165	135	780
CP-200	φ4	205	210	890

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号未-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。