

ミスミ

TiA&N COATED HSS NC SPOTTING DRILLS

TiA&Nコートハイス鋼NC用スポットドリル

●レギュラー・ロングシャンク -REGULAR・LONG SHANK-


TA-NCSPD (レギュラー)



TA-LS-NCSPD (ロングシャンク)



直径D	公差 (h7)
2・3	$\begin{matrix} 0 \\ -0.010 \end{matrix}$
4・6	$\begin{matrix} 0 \\ -0.012 \end{matrix}$
8・10	$\begin{matrix} 0 \\ -0.015 \end{matrix}$
12	$\begin{matrix} 0 \\ -0.018 \end{matrix}$



シャンク径d	公差 (h7)
2・3	$\begin{matrix} 0 \\ -0.010 \end{matrix}$
4・6	$\begin{matrix} 0 \\ -0.012 \end{matrix}$
8・10	$\begin{matrix} 0 \\ -0.015 \end{matrix}$
12	$\begin{matrix} 0 \\ -0.018 \end{matrix}$

材質	HSS Co5% TiA&N
仕様	再研磨

一般鋼 (SS材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○			○	○	○	○	○

◎=最適 ○=適

型番 TA-NCSPD (レギュラー)

1本単位

直径 D	両角 θ	芯厚	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 30本以上お見積り		
						1~4本	5~9本	10~29本
2	90°	0.15~0.3	8	49	2	1,350	1,040	990
3		0.2~0.4	10	50	3	1,350	1,040	990
4		0.5~0.7	12	52	4	1,350	1,040	990
6		0.7~0.9	20	66	6	1,650	1,270	1,210
8		0.8~1.2	25	79	8	1,870	1,560	1,480
10		1.1~1.5	25	89	10	2,690	2,240	2,130
12		1.4~1.8	30	102	12	3,740	3,120	2,960

型番 TA-LS-NCSPD (ロングシャンク)

1本単位

直径 D	両角 θ	芯厚	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 30本以上お見積り		
						1~4本	5~9本	10~29本
3	90°	0.2~0.4	10	80	3	1,890	1,830	1,800
4		0.5~0.7	12	100	4	1,890	1,830	1,800
6		0.7~0.9	20	140	6	2,310	2,240	2,190
8		0.8~1.2	25	140	8	2,620	2,540	2,490
10		1.1~1.5	25	170	10	3,230	3,130	3,070
12		1.4~1.8	30	170	12	4,490	4,360	4,270



Order 注文例

TA-NCSPD 4-90  
型番 直径(D) 両角(θ)

切削条件 P.942



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

- 耐摩耗性に優れたTiA&Nコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能です。
- ワグ深凹センタリング・穴面取りが可能です。(TA-LS-NCSPD)

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合巻末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。