



ミスミ

COUPLING NUTS

カップリングナット



1個単位

型番	M	A	B	M×P (並目)	重量 (g)	¥通常単価 1~49個
	8	13	22	8×1.25	17	300
10	17	25	10×1.5	40	320	
12	19	29	12×1.75	48	390	
14	22	32	14×2.0	75	470	
16	24	36	16×2.0	90	510	
18	27	41	18×2.5	130	640	
20	30	44	20×2.5	175	700	
22	32	48	22×2.5	210	1,060	
24	36	57	24×3	340	1,460	



Order  
注文例

**CN 16**  
型番 M



Delivery  
出荷日

在庫品



Price  
価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)


数量	1~49	50~59	60~99	100~299	300~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

ミスミ

WASHERS / SELF-ALIGNING WASHERS

座金 / 球面座金



1個単位

型番	No.	適用ボルト	A	B	C	重量 (g)	¥通常単価 1~49個
	8	M 8	19	9	3	5	120
10	M10	22	11	3	7	120	
12	M12	25	13	3	8	130	
14	M14	28	15	3	11	140	
16	M16	35	17	3	18	150	
18	M18	38	19	3.5	23	170	
20	M20	42	21	4	33	200	
22	M22	44	23	4	34	330	
24	M24	50	27	5	56	480	



Order  
注文例

**PW 12**  
型番 No.



Delivery  
出荷日

在庫品



Price  
価格


■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~49	50~59	60~99	100~499	500~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

EWが特長!

●表面のみ焼入を施しておりますので耐摩耗性が高く、割れにも強くなっております。



1セット単位

型番	No.	適用ボルト	A	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	C	D	r	E	重量 (g)	¥通常単価 1~49セット
	8	M 8	19	6.2	3.4	4	9	10	28	3°	13	330
10	M10	22	8	4.5	5	11	12	30	3°	19	320	
12	M12	25	8	3.2	6	13	14	45	2°	24	440	
14	M14	28	9	4.6	6	15	16	45	2°	33	460	
16	M16	35	10	5.7	7	17	18	45	2°	58	560	
18	M18	35	10	5.5	7	19	20	45	2°	50	620	
20	M20	42	12	6.4	8	21	22	70	1.5°	89	650	
22	M22	45	11	5.6	8	24	25	70	2°	110	1,050	
24	M24	50	12.7	8	8	27	28	70	3°	150	1,350	



Order  
注文例

**BW 10**  
型番 No.



Delivery  
出荷日

在庫品



Price  
価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~49	50~59	60~99	100~499	500~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

◎No.8・12はプレス加工、No.10、14~24は切削加工。  
◎この商品は凸部と凹部のセットでの販売になります。

EWが特長!

●ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に安定した締付が得られます。