


ミスミ

MT SERIES HSS-CO POINTED TAP



MTシリーズハイス鋼ポイントタップ

MT-PTAP



材質	<input type="radio"/> 一般鋼 (SS・SC材) <input type="radio"/> 合金鋼 (SCM) <input type="radio"/> 調質鋼 (~45HRC) <input type="radio"/> 高硬度鋼 (50HRC~) <input type="radio"/> 工具鋼 (SKD・SKS) <input type="radio"/> ステンレス鋼 (SUS) <input type="radio"/> 鋳鉄 (FC、FCD) <input type="radio"/> アルミ (Al) <input type="radio"/> 銅 (Cu)
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○=最適 ○=適

型番 **MT-PTAP** (1本単位)

呼び M×P	食付 Lcf	精度	全長L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	¥通常単価 30本以上お見積り	
										1~4本	5~29本
M2	0.4	5P	40	9.5	15	3	2	5	2.5	920	650
M2.5	0.45	5P	44	9.5	16	3	2	5	2.5	810	570
M2.6	0.45	5P	44	9.5	16	3	2	5	2.5	770	540
M3	0.5	5P	46	11	18	4	3	6	3.2	650	460
M4	0.7	5P	52	13	20	5	3	7	4	640	450
M5	0.8	5P	60	16	25	5.5	3	7	4.5	640	450
M6	1	5P	62	19	28	6	3	7	4.5	650	460
M8	1.25	5P	70	22	35	6.2	3	8	5	860	600
M8	1	5P	70	22	35	6.2	3	8	5	950	670
M10	1.5	5P	75	24	39	7	3	8	5.5	1,030	720
M10	1.25	5P	75	24	39	7	3	8	5.5	1,030	720
M12	1.75	5P	82	29	42	8.5	3	9	6.5	1,350	940
M12	1.5	5P	82	29	42	8.5	3	9	6.5	1,350	940
M12	1.25	5P	82	29	42	8.5	3	9	6.5	1,350	940
M14	2	5P	88	30	46	10.5	3	11	8	1,540	1,350
M14	1.5	5P	88	30	46	10.5	3	11	8	1,540	1,350
M16	2	5P	95	32	50	12.5	3	13	10	1,990	1,740
M16	1.5	5P	95	32	50	12.5	3	13	10	1,990	1,740
M20	2.5	5P	105	37	56	15	3	15	12	3,250	2,850
M24	3	5P	120	45	72	19	3	18	15	5,170	4,520

M8以下は突き出しセンチとなります。

切削タップの精度LMの詳細につきましては技術情報(P.1197)をご参照ください。

Order **MT-PTAP - M3-0.5- 5P**

Delivery 在庫品 巻末-3

切削条件 P.1196

技術情報 P.1197



- 一般鋼からアルミ、ステンレス鋼まで幅広い被削材に対応可能な万能型タップです。
- 独自の刃先形状により、めねじ山のつぶれを抑え、ねじ立て加工のトラブルを解消します。

オーエスジー

Aタップシリーズ ポイントタップ A-POT


Aタップシリーズ通り穴用タップ

〔用途〕

●被削材：低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 合金鋼(SCM) / ステンレス鋼(SUS) / 工具鋼(SKD) / 鋳鋼(SC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳物(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC, ADC) / マグネシウム合金鋳物(MC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC)

〔仕様〕

- 材質：粉末ハイス鋼
- コーティング：Vコート(複合多層コート)
- 食付：5P



1本単位 型番表記：[英字][U][O][X] [数字][1][0]。(未使用→「X」「*」)

タップ精度 P.1199

WEB掲載 157点

型番	呼び	ピッチ	ねじ長 Lc	首下長 L1	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価	通常出荷日
A-POT-M2X0.4-OH1.5	M2	0.4	12	—	40	3	2,260	1日目
A-POT-M2.5X0.45-OH2	M2.5	0.45	14	—	44	3	1,970	1日目
A-POT-M2.6X0.45-OH2	M2.6	0.45	14	—	44	3	1,880	1日目
A-POT-M3X0.5-OH3	M3	0.5	11	19	46	4	1,590	在庫品
A-POT-M4X0.7-OH3	M4	0.7	13	21	52	5	1,570	在庫品
A-POT-M4X0.5-OH3	M4	0.5	13	21	52	5	1,940	1日目
A-POT-M5X0.8-OH3	M5	0.8	16	24	60	5.5	1,570	在庫品
A-POT-M5X0.5-OH3	M5	0.5	16	24	60	5.5	2,030	1日目
A-POT-M6X1-OH3	M6	1	19	29	62	6	1,600	在庫品
A-POT-M6X0.75-OH3	M6	0.75	19	29	62	6	2,000	在庫品
A-POT-M6X0.5-OH3	M6	0.5	19	29	62	6	2,240	1日目
A-POT-M8X1.25-OH3	M8	1.25	22	37	70	6.2	2,090	在庫品
A-POT-M8X1-OH3	M8	1	22	37	70	6.2	2,320	在庫品
A-POT-M10X1.5-OH4	M10	1.5	24	41	75	7	2,520	在庫品
A-POT-M10X1.25-OH3	M10	1.25	24	41	75	7	2,520	在庫品
A-POT-M10X1-OH3	M10	1	24	41	75	7	2,820	1日目

型番	呼び	ピッチ	ねじ長 Lc	首下長 L1	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価	通常出荷日
A-POT-M12X1.75-OH4	M12	1.75	29	48	82	8.5	3,280	在庫品
A-POT-M12X1.5-OH4	M12	1.5	29	48	82	8.5	3,280	在庫品
A-POT-M12X1.25-OH4	M12	1.25	29	48	82	8.5	3,280	在庫品
A-POT-M12X1-OH3	M12	1	29	48	82	8.5	3,700	1日目
A-POT-M14X2-OH4	M14	2	30	48	88	10.5	4,680	在庫品
A-POT-M14X1.5-OH4	M14	1.5	30	48	88	10.5	4,680	在庫品
A-POT-M16X2-OH4	M16	2	32	52	95	12.5	6,060	在庫品
A-POT-M16X1.5-OH4	M16	1.5	32	52	95	12.5	6,060	在庫品
A-POT-M18X2.5-OH5	M18	2.5	37	55	100	14	7,940	在庫品
A-POT-M18X1.5-OH4	M18	1.5	37	55	100	14	7,940	在庫品
A-POT-M20X2.5-OH5	M20	2.5	37	58	105	15	9,870	在庫品
A-POT-M20X1.5-OH4	M20	1.5	37	58	105	15	9,870	在庫品
A-POT-M22X2.5-OH5	M22	2.5	38	63	115	17	12,600	在庫品
A-POT-M22X1.5-OH4	M22	1.5	38	63	115	17	12,600	在庫品
A-POT-M24X3-OH5	M24	3	45	66	120	19	15,670	在庫品
A-POT-M24X1.5-OH4	M24	1.5	45	66	120	19	15,670	在庫品

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。