


ミスミ **MISUMI C-VALUE**
DLC COATED SOLID CARBIDE THREAD MILLING CUTTERS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING

DLCコートアルミ加工用超硬ねじ切りカッター

●内径メートルねじ用 -METRIC THREADS FOR INTERNAL THREADS-

DLC-ALCTM



材質	MG 超硬	DLC							
一般鋼 (SS材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	
							◎	○	

◎=最適 ○=適

型番 **DLC-ALCTM** 1本単位

呼びM×P	外径 D	全長 L	ねじ長 Lc	シャンク径 d	溝数	¥通常単価 1~2本
M3 0.5	2.2	57	5	6	3	8,810
M4 0.7	2.9	57	7	6	3	8,810
M5 0.8	3.8	57	8	6	3	8,810
M6 1	4.5	57	13	6	3	8,810
M8 1.25	6	65	17.5	6	3	9,950
M10 1.5	7.5	72	21	8	4	10,130
M12 1.75	9.5	80	26.3	10	4	12,900
M16 2	12	92	34	12	4	17,250
M20 2.5	16	105	42.5	16	5	22,070

Order 注文例

DLC-ALCTM - M6 - 1

型番 呼び (M×P)

Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~9	10~19	20~
値引率	価格表	3%	5%	7%	

切削条件 P.1193

技術情報 P.1193

お見積り

EGが特長!

- 耐摩耗性、耐溶着性に優れるDLCコーティングによりアルミ、銅などの非鉄加工に最適です。
- 高速切削が出来るため、加工時間が短縮されます。
- 止り穴、通り穴兼用で使用できます。




Alterations 追加加工 指定範囲/価格表

T-TAC-CTM T-TAC-CTML T-DLC-ALCTM



シャンク追加加工



- シャンク逃がし加工により、ねじ長(Lc)が最大0.5mm短くなります。
- シャンク逃がし加工により、シャンク逃がし部の径は、谷部から-0.2~-0.5mmとなります。

型番 **T-TAC-CTM/T-TAC-CTML/T-DLC-ALCTM**

呼びM×P	シャンク逃がし -ZC 1mm単位指定	図	¥通常単価 シャンク逃がし		
			~ZC15	ZC16~	
M3	0.5	5~15	1	690	-
M4	0.7	5~15	1	690	-
M5	0.8	5~15	1	690	-
M6	1	5~15	1	550	-
M8	1.25	5~20	2	410	480
M10	1.5	5~20	1	410	480
M12	1.75	5~30	1	500	580
M16	2	5~30	2	1,030	1,200
M20	2.5	5~30	2	1,030	1,200

1本単位

Order 注文例

T-TAC-CTM - M6-1 - ZC10

オプションメニュー 型番 呼び(M×P) シャンク逃がし(ZC)

T-TAC-CTML - M6-1 - ZC20

オプションメニュー 型番 呼び(M×P) シャンク逃がし(ZC)

T-DLC-ALCTM - M6-1 - ZC10

オプションメニュー 型番 呼び(M×P) シャンク逃がし(ZC)

Delivery 出荷日

3 日日出荷

Price 価格

数量スライドは標準品本体価格にのみ適用となります。(数量によっては、納期がお見積りとなる場合があります)

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
*IP電話からお掛けの場合巻末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。