

ミスミ


TiAlN COATED SOLID CARBIDE THREAD MILLING CUTTERS

フライスダウン

TiAlNコート超硬ねじ切りカッター (カーメックス社製)

●内径メートルねじ用 -METRIC THREADS FOR INTERNAL THREADS-

MINMT



材質



一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○	○		○	○	○	○	○

○=最適 ○=適

型番 MINMT 1本単位

呼び M×P	最大加工 ねじ深さ	外径 D	全長 L	首下長 l	シャンク径 d	切れ刃の 山数	溝数	¥通常単価 1~2本
M1.4	0.3	4	1.05	39	4	3	3	16,500
M1.6	0.35	4.8	1.2	39	5	3		16,500
M2	0.4	6	1.55	39	6	3		16,500
M2	0.4	4	1.55	58	4.5	6		16,500
M2.2	0.45	4.5	1.65	58	5	6		16,500
M2.5	0.45	5	1.95	58	5.5	6		16,500
M2.5	0.45	7	1.95	58	7.5	6		16,500
M3	0.5	6	2.35	58	6.5	6		16,500
M3	0.5	9	2.35	58	9.5	6		16,500
M3.5	0.6	7	2.75	58	7.5	6		16,500
M4	0.7	8	3.1	58	9	6		16,500
M4	0.7	12	3.1	58	12.5	6		16,500
M5	0.8	10	3.8	58	12.5	6		16,500
M5	0.8	15	3.8	58	16	6		16,500
M6	1	12	4.65	58	14	6		16,500
M6	1	18	4.65	58	20	6		16,500
M8	1.25	16	5.95	58	18	6		16,500
M8	1.25	24	5.95	58	24	6		16,500
M10	1.5	20	7.8	64	23	8		19,300
M12	1.75	24	9	73	26	10		24,820
M16	2	32	11.8	84	35	12	28,350	
M20	2.5	40	15	105	43	16	37,260	

切削条件 P.1194

技術情報 P.1194



Order 注文例

MINMT - M4 - 0.7 - 8

型番

呼び (M×P)

最大加工 ねじ深さ



Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~9	10~19	20~
値引率	価格表	3%	5%	7%	



Delivery 出荷日

3 日日出荷

お見積り

EJが特長!

- M1.4×0.3(下穴径φ1.1mm)からの小径ねじ切りが可能です。
- 高速切削が出来るため、加工時間が短縮されます。
- 刃長が短い(3山)ため、切削負荷をかけません。
- 止り穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。

■ねじ切りカッターCNCプログラムダウンロードサービス

●各製品のCNCプログラム(Gコード)をテキストファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
http://fawos.misumi.jp/tool_web/millthread/

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
 VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
*IP電話からお掛けの場合番号を7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。