


ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE TAPER END MILLS

TSCシリーズ超硬テーパエンドミル

●4枚刃／深リブ用 -4 FLUTES FOR RIB-

TSC-TEM4LB



材質											
仕様											
一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC						
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

○=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	片角 θ	刃長 l	大端径 D1	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-TEM4LB	0.4	0.5°	2	0.43	40	3	5,370	5,100	4,940	4,560
		1°	2	0.47	40	3	5,370	5,100	4,940	4,560
		1.5°	2	0.50	40	3	5,370	5,100	4,940	4,560
		2°	2	0.54	40	3	5,370	5,100	4,940	4,560
		0.5°	3	0.47	40	3	4,300	4,090	3,960	3,660
		1°	3	0.54	40	3	4,300	4,090	3,960	3,660
	0.5	1.5°	3	0.61	40	3	4,300	4,090	3,960	3,660
		2°	3	0.68	40	3	4,300	4,090	3,960	3,660
		0.5°	4	0.57	40	3	3,900	3,710	3,590	3,320
		1°	4	0.64	40	3	3,900	3,710	3,590	3,320
		1.5°	4	0.71	40	3	3,900	3,710	3,590	3,320
		2°	4	0.78	40	3	3,900	3,710	3,590	3,320
	0.6	0.5°	4	0.67	40	3	3,900	3,710	3,590	3,320
		1°	4	0.74	40	3	3,900	3,710	3,590	3,320
		1.5°	4	0.81	40	3	3,900	3,710	3,590	3,320
		2°	4	0.88	40	3	3,900	3,710	3,590	3,320
		0.5°	6	0.70	40	3	3,900	3,710	3,590	3,320
		1°	6	0.81	40	3	3,900	3,710	3,590	3,320
	0.8	1.5°	6	0.91	40	3	3,900	3,710	3,590	3,320
		2°	6	1.02	40	3	3,900	3,710	3,590	3,320
0.5°		6	0.90	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320	
1°		6	1.01	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320	
1.5°		6	1.11	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320	
2°		6	1.22	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320	
	0.5°	8	0.94	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320	
	1°	8	1.08	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320	
	1.5°	8	1.22	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320	
	2°	8	1.36	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320	

次頁に続く

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

- スクエア
- 多機能スクエア
- ハイヘリカル
- ラフィング
- ロングネック
- 追加加工
- ボール
- ボール
- ロングネック
- ラジアス
- ロングネック
- テーパ
- テーパ
- 関連備品
- 一般鋼
- 高硬度鋼
- SUS-チタン
- アルミ-銅
- 樹脂
- グラファイト

ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE TAPER END MILLS

TSCシリーズ超硬テーパエンドミル

1本単位

型番	刃径 D	片角 θ	刃長 ℓ	大端径 D1	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-TEM4LB	1	0.5°	6	1.10	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		1°	6	1.21	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		1.5°	6	1.31	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		2°	6	1.42	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		0.5°	8	1.14	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		1°	8	1.28	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		1.5°	8	1.42	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		2°	8	1.56	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		0.5°	10	1.17	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		1°	10	1.35	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		1.5°	10	1.52	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		2°	10	1.70	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
	1.2	0.5°	8	1.34	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		1°	8	1.48	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		1.5°	8	1.62	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		2°	8	1.76	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		0.5°	10	1.37	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		1°	10	1.55	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		1.5°	10	1.72	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
		2°	10	1.90	45	4	3,900	3,710	3,590	3,320
	1.5	0.5°	10	1.67	50	4	4,000	3,800	3,680	3,400
		1°	10	1.85	50	4	4,000	3,800	3,680	3,400
		1.5°	10	2.02	50	4	4,000	3,800	3,680	3,400
		2°	10	2.20	50	4	4,000	3,800	3,680	3,400
		0.5°	12	1.71	50	4	4,000	3,800	3,680	3,400
		1°	12	1.92	50	4	4,000	3,800	3,680	3,400
		1.5°	12	2.13	50	4	4,000	3,800	3,680	3,400
		2°	12	2.34	50	4	4,000	3,800	3,680	3,400
	2	0.5°	12	2.21	50	4	5,840	5,550	5,370	4,960
		1°	12	2.42	50	4	5,840	5,550	5,370	4,960
1.5°		12	2.63	50	4	5,840	5,550	5,370	4,960	
2°		12	2.84	50	4	5,840	5,550	5,370	4,960	



Order
注文例

TSC-TEM4LB 1 - 0.5 - 6

型番 刃径(D) 片角(θ) 刃長(ℓ)

切削条件 P.347



Delivery
出荷日



在庫品



巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EBが特長!

- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
- 刃先をピンカドに処理してありますので、コーナーエッジ部の加工も可能です。

ミスミ VONA 切削工具

検索

WEBなら切削工具が当日・翌日出荷25万点以上

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。