


ミスミ

D3100/D3200圧着済コンタクトケーブル



ココが特長

- 専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**
- 圧着済ケーブルのバック販売です
 - ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
 - 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
 - 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
 - 50本/バックで販売します

⚠️ ご注意

- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。


1m(青、白、黒)
📦 在庫品

上記以外
📅 3 日目出荷

RoHS

お値引き	
1~5バック	通常単価
6~10バック	5%
11バック~	10%

外形イメージ図



¥

1バック単位 50本入

📞 Order 注文例

型番 色 長さ
175218-16 D 1

型番	コンタクトタイプ	ケーブル色指定		¥通常単価 指定長(m)/50本バック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日目出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型番		
				1	2	3	5	7	10				
175218-16	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	3,908	5,742	7,575	11,242	14,908	20,408	AWG16	UL1007 タイプ	175218-2	882
175217-20				2,898	3,720	4,543	6,188	7,833	10,300	AWG20		175217-2	417
175216-24				2,500	2,875	3,250	4,000	4,750	5,875	AWG24		175216-2	231
175289-16	オス (ピン)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	3,208	4,392	5,575	7,942	10,308	13,858	AWG16		175289-2	882
175288-20				2,848	3,670	4,493	6,138	7,783	10,250	AWG20		175288-2	416
175287-24				2,450	2,825	3,200	3,950	4,700	5,825	AWG24		175287-2	231

ミスミ

オリジナル手動圧着工具



ココが特長

- D3000シリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具**
- D3000シリーズコネクタ専用の圧着工具です。
 - 共通仕様・使用方法は📄349ページをご確認ください。
 - ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
 - ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
 - ・製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
 - ・ダイス一体型ツールです。
 - ・この工具は校正出来ません。



⚠️ ご注意

📞 Order 注文例

型番
MSHT-A01

📦 在庫品

外形図



- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

¥

1丁単位

型番	適合シリーズ	適合コンタクト	コンタクトタイプ	適用電線			重量(g)	¥通常単価	¥スライド単価
				AWG	導体断面積mm ²	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-A01	D3100/ D3200	オス(ピン)	175287-2	28~24	0.08~0.2	0.8~1.4	600	12,800	9,800
			175288-2	24~20	0.2~0.5	1.2~2.6		12,800	9,800
			175289-2	20~16	0.5~1.25	1.8~2.8		12,800	9,800
		メス(ソケット)	175216-2	28~24	0.08~0.2	0.8~1.4		12,800	9,800
			175217-2	24~20	0.2~0.5	1.2~2.6		12,800	9,800
			175218-2	20~16	0.5~1.25	1.8~2.8		12,800	9,800