

防静电小型精密斜口钳

HIGH QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

RoHS



特长

适合精密零部件的剪切

- 高品质产品请安心使用。
- 可在水平状态下剪断电线，适用于精密零部件。
- 刀口硬度HRC57。
- 带弹簧装置。
- 防静电功能。



注意

- 只适用于铜线剪切，请勿用于其它用途。
- 请勿使用刀刃前端剪切，并确认对象物是否在本品剪切能力范围内。
- 不可暴露于潮湿环境中或在潮湿环境中使用。

ESD

Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

制造商: HOZAN

Order
订货范例

型号

CYD-N-31


规格表

型号	长度 (mm)	刀口硬度	剪切能力		重量 (g)
			铜线	铜绞线	
CYD-N-31	102.5	HRC57	φ 1.6	1.25mm ²	40
CYD-N-32	128.5		φ 2.0	2.00mm ²	65


1把起接受订购!

尺寸图

CYD-N-31



CYD-N-32



(单位: mm)

强力斜口钳

HIGH QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

RoHS



特长

本体带圆型连动部，可强力剪切铜线或铁线

- 高品质产品请安心使用。
- 刀口硬度高达HRC60，锋利耐用。
- 刀口厚实，剪切能力强。



注意

- 适用于铜线铁线剪切，请勿用于其他用途。
- 请勿使用刀刃前端剪切，并确认对象物是否在本品剪切能力范围内。
- 不可暴露于潮湿环境中或在潮湿环境中使用。

Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

制造商: HOZAN

Order
订货范例

型号


CYD-N-12

规格表

型号	长度 (mm)	刀口硬度	剪切能力				重量 (g)
			铜线	铜绞线	铁线	VVF线	
CYD-N-12	163	HRC60	φ 3.2	φ 3.5	1.9	φ 1.6×2	160

1把起接受订购!

尺寸图



(单位: mm)