



型号
PKTL-P901C

特长

刀口硬度达HRC62±3

- 省力偏芯设计，含粗牙螺丝咬合孔。
- 表面磷酸盐处理，防锈性能佳。
- 可用于剪切钢丝、铁皮以及螺母的旋紧和旋松。



注意

- 不可暴露于潮湿环境中或在潮湿环境中使用。
- 只适用于剪切和螺母松紧，请勿作类似敲击等用途。
- 使用时请确认对象物是否在本品剪切能力范围内。



Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定



Discount
折扣

折扣表


1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

17:00前订购的库存品可当日发货。

规格表

1把起接受订购!

型号	全长(mm)	材质	剪切能力	刀口硬度
PKTL-P901C	215	SAE615°	钢线HRC45°或以下(φ2.5)	HRC62±3
PKTL-P903C	225			



管口固定钳

HIGH
QUALITY
进口商品

库存品
隔天发货



制造商: HOZAN



型号
CYD-P-245

特长

全长255mm的管口固定钳

- 高品质产品请安心使用。
- 使用方法:
夹持粗管时，请使用位于锯齿部分中央的圆形刃口进行夹持。
夹持板状物时，请尽量将开口调整为锯齿平行的状态。



注意

- 请勿在通电部件上使用。



Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

规格表

1把起接受订购!

型号	全长(mm)	重量(g)
CYD-P-245	255	350

