


ミスミ

HIGH SPEED STEEL CORNER RADIUS END MILLS

ハイス鋼ラジアスエンドミル

●4枚刃 / ショートタイプ -4FLUTES / SHORT / NON COATED-



材質 **HSS Co8%** **TiCN** V-REM4Sのみ
仕様 ショート 40° 再研磨


1本単位

型番	刃径 D	コーナー R 0.1mm単位指定	刃長 ℓ	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本	
							REM4S	V-REM4S
REM4S (ノンコートタイプ)	3	0.1~0.7	8	15°	52	6	1,800	2,440
	4	0.1~1.0	11	15°	55	6	1,800	2,440
	5	0.1~1.0	13	15°	57	6	1,800	2,440
	6	0.1~1.2	13	—	57	6	1,800	2,440
	7	0.1~1.4	16	15°	66	10	1,890	2,530
	8	0.1~1.4	19	15°	69	10	1,890	2,530
	9	0.1~2.0	19	15°	69	10	2,040	2,780
	10	0.1~3.0	22	—	72	10	2,040	2,780
	11	0.1~3.0	22	15°	79	12	2,620	3,420
	12	0.1~3.0	26	—	83	12	2,620	3,420
	V-REM4S (TiCNコートタイプ)	13	0.1~3.5	26	—	83	12	2,950
14		0.1~3.5	26	—	83	12	2,950	4,550
15		0.1~4.0	26	—	83	12	3,160	4,760
16		0.1~4.0	32	—	92	16	3,290	4,900
18		0.1~4.0	32	—	92	16	3,700	5,880
20		0.1~4.5	38	—	104	20	4,190	7,010
22		0.1~4.5	38	—	104	20	6,120	9,350
25		0.1~5.0	45	—	121	25	6,680	9,910

☑EM4Sから追加工するため、刃長(ℓ)・全長(L)は表記寸法より多少短くなります。

Order 注文例 **REM4S 10 - R1.5** Price 価格 **¥** 数量スライド価格 (☑1円未満切捨て)
 数量 1~4 5~9 10~29 30~99 100~
 値引率 価格表 3% 5% 10%
 Delivery 出荷日 **3** 日目出荷 **10** 日目出荷
 在庫 A 500円/1本 巻末-5 **10** 日目出荷
 ☑同サイズ3本以上は一律1,350円

●4枚刃 / レギュラータイプ -4 FLUTES / REGULAR / NON COATED-



材質 **HSS Co8%** **TiCN** V-REM4Rのみ
仕様 レギュラー 40°

1本単位

型番	刃径 D	コーナー R 0.1mm単位指定	刃長 ℓ	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本	
							REM4R	V-REM4R
REM4R (ノンコートタイプ)	3	0.1~0.7	12	15°	55	6	1,980	2,620
	4	0.1~1.0	15	15°	57	6	1,980	2,620
	5	0.1~1.0	19	15°	63	6	1,980	2,620
	6	0.1~1.2	19	—	63	6	1,980	2,620
	7	0.1~1.4	28	15°	78	10	2,140	2,780
	8	0.1~1.4	28	15°	78	10	2,140	2,780
	9	0.1~2.0	34	15°	84	10	2,270	3,020
	10	0.1~3.0	34	—	84	10	2,270	3,020
	11	0.1~3.0	40	15°	97	12	2,860	3,670
	12	0.1~3.0	40	—	97	12	2,860	3,670
	V-REM4R (TiCNコートタイプ)	13	0.1~3.5	40	—	97	12	3,340
14		0.1~3.5	40	—	97	12	3,340	4,950
15		0.1~4.0	48	15°	108	16	3,630	5,660
16		0.1~4.0	48	—	108	16	3,820	5,840
18		0.1~4.0	48	—	108	16	4,400	6,970
20		0.1~4.5	56	—	122	20	4,880	7,690
22		0.1~4.5	56	—	122	20	7,120	10,350
25		0.1~5.0	68	—	144	25	8,250	11,910

☑EM4Rから追加工するため、刃長(ℓ)・全長(L)は表記寸法より多少短くなります。

切前条件 P.549

Order 注文例 **REM4R 10 - R1.5** Price 価格 **¥** 数量スライド価格 (☑1円未満切捨て)
 数量 1~4 5~9 10~29 30~99 100~
 値引率 価格表 3% 5% 10%
 Delivery 出荷日 **3** 日目出荷 **10** 日目出荷
 在庫 A 500円/1本 巻末-5
 ☑同サイズ3本以上は一律1,350円

関連商品 ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル P.530
 ☑当日出荷可能なラジアスエンドミルは左記頁に記載しております。