

パネル取付レセプタクル

RoHS



耐真空 耐熱 ワンタッチロック ハンダ 金メッキ



ココが特長

高い耐熱性と真空環境で使用可能なワンタッチコネクタ

- 真空(気密)タイプの封止にはエポキシ樹脂を使用しています。
- プッシュプル式ラッチングシステムにより脱着が容易に可能です。



耐熱タイプと真空タイプでは一部仕様異なるため、▶3206ページをご確認下さい。

1個から注文OK!

出荷日


1~4個 8日目

5個~ 都度見積

非在庫品

外形図

(単位: mm)



特性	シェルサイズ	φA	φB	e	E	L	M	N	S1	S2	φI	II	III
耐熱タイプ	1B	14.0	15.8	M12×1.0	7.5	23.0	1.5	21.1	10.5	14.0	12.1	10.6	18.5
	2B	18.0	19.2	M15×1.0	8.5	26.7	1.8	24.6	13.5	17.0	15.1	13.6	22.5
	3B	22.0	25.0	M18×1.0	11.5	30.7	2.0	28.1	16.5	22.0	18.2	16.6	27.0
真空タイプ	1B	18.0	15.8	M12×1.0	7.0	26.6	4.5	-	10.5	14.0	12.1	10.6	19.0
	2B	20.0	19.2	M15×1.0	8.0	31.6	4.0	-	13.5	17.0	15.1	13.6	23.0
	3B	25.0	25.0	M18×1.0	11.5	36.1	4.0	-	16.5	22.0	18.2	16.6	27.0



Order 注文例

型式

LEB-R-1B04

型式	特性	シェルサイズ	芯数	最大適合電線サイズ		定格電圧 (V/AC)	定格電流 (A)	耐電圧 (V/AC)	接触抵抗 (mΩ)	締付トルク (Nm)	基準単価		
				mm <sup>2</sup>	AWG						1~9個	10~24個	25~49個
LEB-R-1B04	耐熱タイプ	1B	4	0.3	22	480	10	1450	4.8	4.5	¥3,300	¥2,186	¥2,033
LEB-R-1B05			5	0.3	22	380	9	1150	4.8	4.5	¥3,450	¥2,314	¥2,152
LEB-R-1B07			7	0.3	22	350	7	1050	6.1	4.5	¥3,763	¥2,624	¥2,362
LEB-R-1B08			8	0.3	22	380	5	1150	6.1	4.5	¥3,950	¥2,788	¥2,509
LEB-R-2B02		2B	2	1.25	16	580	30	1750	3.3	6	¥3,825	¥2,682	¥2,414
LEB-R-2B10			10	0.3	22	430	8	1300	4.8	6	¥5,390	¥4,305	¥4,004
LEB-R-2B12			12	0.3	22	450	7	1350	6.1	6	¥5,756	¥4,536	¥4,218
LEB-R-2B14			14	0.3	22	450	6.5	1350	6.1	6	¥6,134	¥4,767	¥4,433
LEB-R-2B16			16	0.3	22	420	6	1250	6.1	6	¥6,267	¥5,402	¥5,024
LEB-R-3B03			3B	3	1.25	16	500	25	1500	3.3	9	¥5,463	¥4,488
LEB-R-3B04	4	1.25		16	420	19	1250	3.3	9	¥5,435	¥4,650	¥4,325	
LEB-HR-1B07	真空タイプ	1B	7	0.3	22	350	7	1050	6.1	4.5	¥6,962	¥5,960	¥5,543
LEB-HR-2B10		2B	10	0.3	22	430	8	1300	4.8	6	¥9,941	¥8,442	¥7,851
LEB-HR-3B04		3B	4	1.25	16	420	19	1250	3.3	9	¥9,459	¥8,000	¥7,440

販売: ミスミ/製造元: LEMO