


ミスミ

HSS-Co SPIRAL REAMER

コバルトハイス鋼スパイラルリーマ

SPR



刃径D	公差(m5)	シャンク径(d)	公差(h8)
1 ~ 3	+0.006 +0.002	1 ~ 3	0 -0.014
3.5 ~ 6	+0.009 +0.004	3.5 ~ 6	0 -0.018
6.5 ~ 10	+0.012 +0.006	7 ~ 10	0 -0.022
11 ~ 13	+0.015 +0.007	12	0 -0.027

材質								
仕様								
一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○				△	○	○	△

○=適 △=可

1本単位

型番	刃径 D	食付長 T	刃長 l	首下長 l1	全長 L	シャンク径 d	刃数	¥通常単価 50本以上お見積り			
								1~4本	5~9本	10~29本	30~49本
SPR	1	0.19 ~ 0.29	15	—	38	1	4	1,600	1,550	1,520	1,490
	1.5	0.23 ~ 0.35	20	—	43	1.5	6	1,600	1,550	1,520	1,490
	2	0.32 ~ 0.48	25	—	49	2	6	1,800	1,750	1,710	1,670
	2.5	0.4 ~ 0.6	25	—	57	2.5	6	1,800	1,750	1,710	1,670
	3	0.49 ~ 0.73	25	—	57	3	6	1,600	1,550	1,520	1,490
	3.5	0.57 ~ 0.85	30	—	57	3.5	6	1,600	1,550	1,520	1,490
	4	0.6 ~ 0.9	24	51	75	4	6	1,600	1,550	1,520	1,490
	4.5	0.6 ~ 0.9	25	55	80	4.5	6	1,600	1,550	1,520	1,490
	5	0.6 ~ 0.9	26	60	86	5	6	1,700	1,650	1,620	1,580
	5.5	0.6 ~ 0.9	27	66	93	5.5	6	1,700	1,650	1,620	1,580
	6	0.6 ~ 0.9	28	73	101	6	6	1,800	1,750	1,710	1,670
	6.5	0.6 ~ 0.9	28	73	101	6	6	1,800	1,750	1,710	1,670
	7	0.6 ~ 0.9	31	80	109	7	6	1,800	1,750	1,710	1,670
7.5	0.7 ~ 1.05	31	80	109	7	6	2,000	1,940	1,900	1,860	
8	0.7 ~ 1.05	33	86	117	8	6	2,000	1,940	1,900	1,860	
8.5	0.7 ~ 1.05	33	86	117	8	6	2,200	2,130	2,090	2,050	
9	0.7 ~ 1.05	36	91	125	9	6	2,300	2,230	2,190	2,140	
9.5	0.7 ~ 1.05	36	91	125	9	6	2,600	2,520	2,470	2,420	
10	0.7 ~ 1.05	38	99	133	10	6	2,800	2,720	2,660	2,600	
11	0.8 ~ 1.2	38	99	133	10	6	3,100	3,010	2,950	2,880	
12	0.8 ~ 1.2	44	106	151	12	6	3,700	3,590	3,520	3,440	
13	0.8 ~ 1.2	44	106	151	12	8	4,100	3,980	3,900	3,810	



Order 注文例

SPR - 5

型番 刃径(D)

切削条件 P.996



Delivery 出荷日

在庫品

巻末-3

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。