


ミスミ

SOLID CARBIDE BURNISHING DRILLS

超硬バニシングドリル

● 段付 (直刃/先端径・大口径指定タイプ)

BUNDRS



シャンク径 d	公差 (h6)
3	$\begin{matrix} 0 \\ -0.006 \end{matrix}$
4・6	$\begin{matrix} 0 \\ -0.008 \end{matrix}$
8・10	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$
12・16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.011 \end{matrix}$

材質 **MG** 超硬 仕様 先端角 **120°**

一般鋼 (SS-SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂
○						○	◎	○	


◎=最適 ○=適

1本単位

型番	No.	先端径 D	溝長 ℓ	片角 θ	大径 D1	溝長 ℓ1	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~2本
		0.01mm単位指定	0.1mm単位指定	1°単位指定	0.01mm単位指定	0.1mm単位指定			
BUNDRS	3	1.00~1.99	1.0~ 5.0	30~120	D<D1≤3.00	ℓ+2≤ℓ1≤10	40	3	10,770
	4	2.00~2.99	2.0~10.0	30~120	D<D1≤4.00	ℓ+2≤ℓ1≤20	50	4	11,800
	6	3.00~3.99	3.0~15.0	30~120	D<D1≤6.00	ℓ+2≤ℓ1≤30	60	6	13,200
	8	5.00~6.99	5.0~25.0	30~120	D<D1≤8.00	ℓ+2≤ℓ1≤30	60	8	18,460
	10	7.00~8.99	7.0~35.0	30~120	D<D1≤10.00	ℓ+2≤ℓ1≤50	80	10	21,230
	12	9.00~10.99	9.0~45.0	30~120	D<D1≤12.00	ℓ+2≤ℓ1≤50	80	12	24,620
16	11.00~14.99	11.0~55.0	30~120	D<D1≤16.00	ℓ+2≤ℓ1≤70	100	16	33,850	

● 段付 (直刃・ロングシャンクタイプ/先端径・大口径指定タイプ)

LS-BUNDRS



シャンク径 d	公差 (h6)
3	$\begin{matrix} 0 \\ -0.006 \end{matrix}$
4・6	$\begin{matrix} 0 \\ -0.008 \end{matrix}$
8・10	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$
12	$\begin{matrix} 0 \\ -0.011 \end{matrix}$

材質 **MG** 超硬 仕様 先端角 **120°**

一般鋼 (SS-SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂
○						○	◎	○	

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	No.	先端径 D	溝長 ℓ	片角 θ	大径 D1	溝長 ℓ1	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~2本
		0.01mm単位指定	0.1mm単位指定	1°単位指定	0.01mm単位指定	0.1mm単位指定			
LS-BUNDRS	3	1.00~1.99	1.0~ 5.0	30~120	D<D1≤3.00	ℓ+2≤ℓ1≤10	60	3	13,670
	4	2.00~2.99	2.0~10.0	30~120	D<D1≤4.00	ℓ+2≤ℓ1≤20	80	4	16,630
	6	3.00~3.99	3.0~15.0	30~120	D<D1≤6.00	ℓ+2≤ℓ1≤30	90	6	18,880
	8	5.00~6.99	5.0~25.0	30~120	D<D1≤8.00	ℓ+2≤ℓ1≤30	90	8	24,000
	10	7.00~8.99	7.0~35.0	30~120	D<D1≤10.00	ℓ+2≤ℓ1≤50	120	10	27,500
	12	9.00~10.99	9.0~45.0	30~120	D<D1≤12.00	ℓ+2≤ℓ1≤50	120	12	32,500

Order 注文例

**BUNDRS 4 - 2.00 - 8.0 - 45 - 4.00 - 15.0**

型番 No. 先端径 (D) 溝長 (ℓ) 片角 (θ) 大径 (D1) 溝長 (ℓ1)

切削条件 P.644

Delivery 出荷日

3 日日出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率		7%	16%	20%	

ストーク A 800円/1本 巻末-8

Alterations 追加加工

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

**BUNDRS 4 - 2.00 - 8.0 - 45 - 4.00 - 15.0 - AC**

型番 No. 先端径 (D) 溝長 (ℓ) 片角 (θ) 大径 (D1) 溝長 (ℓ1) (XALコード)

追加加工 P.594

コーティング技術情報 P.641

お見積り