


ミスミ

セラミックポイント/仕上用

SMP (軸付タイプ)



- 砥粒 WA
- 結合剤 R
- 軸材質 ステンレス
- 専用マンドレル1本付属

1パック単位 10個入

型番	外径 D (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#) (選択)	軸径 d (mm)	軸長 l (mm)	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	¥通常単価 1~4パック
SMP	6	17	80 (ピンク) 120 (青) 220 (緑) 320 (紫) 500 (オレンジ) 1000 (灰色)	3	30	30,000	1,600
	10	20					2,160

◎砥石と異なり、結合度での区分はございません。



Order  
注文例

**SMP - 6 - 17 - 120**  
型番 外径 (D) 厚さ (T) 粒度 (#)



Price  
価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	2%	4%	6%	

お見積り




Delivery  
出荷日

3 日目出荷

大和化成

ゴム/ダイワラピン・高速回転タイプ



- 砥粒 WA
- 接着剤 ゴムボンド
- 軸材質 SUS430

在庫品

1パック単位 50本入

型番	外径 D (mm)	粒度 (#) (選択)	厚さ T (mm)	軸径 d (mm)	軸長 l (mm)	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	¥通常単価 1~4パック
MWDRH	4	80 (茶色) 120 (青色) 220 (緑色)	13	3	30	60,000	5,250
	6		16				5,780
	8		17				6,000
	10		17				6,000



Order  
注文例

**MWDRH 6 - 120**  
型番 外径 (D) 粒度 (#)



Price  
価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~49	50~
値引率	価格表	5%	10%	15%	

お見積り

EJが特長!

- 仕上加工時間の短縮に効果を発揮します。
- 高速回転での砥石飛散防止のためにゴムボンドを使用しております。