

ミスミ



SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS

超硬スクエアエンドミル

●4枚刃 / 刃長3D (レギュラー) タイプ -4 FLUTES / REGULAR TYPE-

SEC-EM4R (アタリ付)  
SEC-PEM4R (ピンカド)



追加工対応品  
P.171



P.369

材質												
仕様												
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鑄鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○		○		

◎=最適 ○=適



1本単位

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
SEC-EM4R (アタリ付)	2	6	45	4	1	2,580	2,450	2,370	2,190
	3	9	45	6	1	2,570	2,440	2,360	2,180
	4	12	50	6	1	2,690	2,560	2,470	2,290
	5	15	55	6	1	2,900	2,760	2,670	2,470
SEC-PEM4R (ピンカド)	6	18	60	6	2	3,200	3,040	2,940	2,720
	8	24	70	8	2	4,130	3,920	3,800	3,510
	10	30	80	10	2	5,550	5,270	5,110	4,720
	12	36	85	12	2	7,090	6,740	6,520	6,030
	16	48	110	16	2	14,180	13,470	13,050	12,050
	20	60	130	20	2	20,740	19,700	19,080	17,630



SEC-EM4R 10  
型番 刃径(D)

切削条件 P.321




在庫品 巻未-3  
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EGが特長!

- 汎用の4枚刃エンドミルで幅広い用途に対応できます。
- 加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。

首逃がし追加工 SN / SNR



- SN …… 標準首逃がし
- SNR …… 切れ刃端R加工

SEC-EM4R (アタリ付) / SEC-PEM4R (ピンカド)

刃径 D	刃長ℓ <sub>1</sub> 1mm単位指定		刃長ℓ <sub>2</sub> 1mm単位指定		¥/1コード	
	SN	SNR	SN	SNR	SN	SNR
6	23~42	18	5~18	500	3,500	
8	29~46	24	5~24	500	3,500	
10	35~50	30	5~30	500	3,500	
12	41~55	36	5~36	790	3,790	
16	53~78	48	5~48	990	3,990	
20	65~92	60	5~60	1,280	4,280	

- ①対象型番の本体価格に追加工単価が加算されます。
- ②上記追加工に数量スライド価格はございません。

1本単位

SN-SEC-EM4R 6-30-18  
追加工型番 型番 刃径(D) 首下長(ℓ<sub>1</sub>) 刃長(ℓ<sub>2</sub>)

SNR-SEC-EM4R 6-30-18  
追加工型番 型番 刃径(D) 首下長(ℓ<sub>1</sub>) 刃長(ℓ<sub>2</sub>)

出荷日 3 日日出荷 ⊗ ストック不可