


ミスミ

SOLID CARBIDE BURNISHING DRILLS

超硬バニシングドリル

●ストレートタイプ -STRAIGHT TYPE-

BUNDR



シャンク径d	公差 (h6)
3	0 -0.006
4・6	0 -0.008

材質	MG 超硬	仕様	先端角 120°	一般鋼 (SS-SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂
										○	◎	○	

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	No.	先端径 D	溝長 l	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~2本
		0.01mm単位指定	0.1mm単位指定			
BUNDR	3	1.00~2.00	1.0~ 5.0	40	3	5,700
	3	2.01~3.00	2.0~15.0	40	3	5,700
	4	2.00~4.00	2.0~20.0	50	4	5,900
	6	3.00~6.00	3.0~25.0	60	6	6,600

切削条件 P.762



Order
注文例

BUNDR 4 - 2.50 - 10.0

型番 No. 先端径 (D) 溝長 (l)



Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率	価格表	7%	16%	20%	



Delivery
出荷日

3 日日出荷


ストックA 800円/1本 巻末-5

お見積り

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

●段付タイプ -STEP TYPE-

BUNDRS



シャンク径d	公差 (h6)
3	0 -0.006
4・6	0 -0.008

材質	MG 超硬	仕様	先端角 120°	一般鋼 (SS-SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂
										○	◎	○	

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	No.	先端径 D	溝長 l	片角 theta	大径 D1	溝長 l1	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~2本
		0.01mm単位指定	0.1mm単位指定	1°単位指定	0.01mm単位指定	0.1mm単位指定			
BUNDRS	3	1.00~1.99	1.0~ 5.0	30~90	$D < D_1 \leq 3.00$	$l + 2 \leq l_1 \leq 10$	40	3	5,380
	4	2.00~2.99	2.0~10.0	30~90	$D < D_1 \leq 4.00$	$l + 2 \leq l_1 \leq 20$	50	4	5,900
	6	3.00~3.60	3.0~12.0	30~90	4.01~6.00	$l + 2 \leq l_1 \leq 25$	60	6	6,600



Order
注文例

BUNDRS 4 - 2.00 - 8.0 - 45 - 4.00 - 15.0

型番 No. 先端径 (D) 溝長 (l) 片角 (theta) 大径 (D1) 溝長 (l1)

切削条件 P.762



Delivery
出荷日

3 日日出荷

ストックA 800円/1本 巻末-5



Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率	価格表	7%	16%	20%	

お見積り

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。