

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT REAMER WITH END CUTTING EDGE

超硬底刃付ストレートリーマ


● 2枚刃 / 4枚刃・レギュラー / コーナーラジラスタイプ - 2・4 FLUTES REGULAR TYPE WITH CORNER RADIUS-

SEC-RMSRC
SEC-HP-RMSRC
(刃径公差高精度タイプ)



1本単位

SEC-RMSRC



SEC-HP-RMSRC




SEC-RMSRCZ
(首逃がしタイプ)
SEC-HP-RMSRCZ
(刃径公差高精度・首逃がしタイプ)



1本単位

SEC-RMSRCZ



SEC-HP-RMSRCZ



型番	刃数 No.	刃径 D 0.005mm単位指定	ラジラス R 0.01mm単位指定	刃長 ℓ 0.5mm単位指定	底刃形状 (選択)	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価1~2本		
								SEC-RMSRC	SEC-HP-RMSRC	
SEC-RMSRC	3	2	0.400~0.495	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	0.5~1.0	T (中ベコ)	40	3	6,380	8,580
	3	2	0.500~1.500		0.5~5.0		40	3	6,380	8,580
	3	2	1.505~2.000		0.5~10.0		40	3	6,380	8,580
	3	2	2.005~2.995		0.5~15.0		40	3	6,380	8,580
SEC-HP-RMSRC (No.3~No.6 のみ指定可)	4	2	2.005~3.995		0.5~20.0	F (フラット) P.994	50	4	6,620	8,840
	6	2	3.005~5.995		3.0~24.0		60	6	7,080	9,350
	8	2	4.005~7.995		4.0~28.0		60	8	8,150	—
	10	2	6.005~9.995		5.0~35.0		80	10	10,460	—
	12	4	8.005~11.995		6.0~36.0		80	12	11,690	—
	16	4	10.005~15.995		8.0~48.0		100	16	15,380	—

*刃径公差高精度タイプは、No.3~No.6までのサイズが対象となります。

型番	刃数 No.	刃径 D 0.005mm単位指定	ラジラス R 0.01mm単位指定	刃長 ℓ 0.5mm単位指定	首長 ℓ1 1mm単位指定	底刃形状 (選択)	首下長 指定範囲 ℓ2	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価1~2本		
										SEC-RMSRCZ	SEC-HP-RMSRCZ	
SEC-RMSRCZ SEC-HP-RMSRCZ	3	2	2.000~2.995	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	0.5~15.0	T (中ベコ) F (フラット)	ℓ + ℓ1 ≤ 20	40	3	7,170	8,840	
	4	2	2.000~3.995		0.5~20.0		5 ≤ ℓ1 ≤ 20	ℓ + ℓ1 ≤ 25	50	4	7,500	9,170
	6	2 4	3.005~5.995		3.0~24.0		—	ℓ + ℓ1 ≤ 35	60	6	7,840	9,500

*刃長(ℓ)と首長(ℓ1)の組み合わせ寸法は、上記の首下長(ℓ2)指定範囲内となります。

切削条件 P.995



Order
注文例

SEC-RMSRC 6-4-3.800-1.00-10.0-F
型番 No. 刃数 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(ℓ) 底刃形状



Alterations
追加加工

SEC-RMSRCZ 4-2-2.850-0.20-15.0-8-F
型番 No. 刃数 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(ℓ) 首長(ℓ1) 底刃形状



Delivery
出荷日

3 日日出荷 **ストックA** 800円/1本 **巻末-5**

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price
価格

■数量スライド価格(1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率		5%	10%	15%	

お見積り

型番	コーティング 追加
SEC-RMSRC	○
SEC-RMSRCZ	○
SEC-HP-RMSRC	—
SEC-HP-RMSRCZ	—

コーティング
ご注文方法・料金詳細 P.994